


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6212.540 Aansluitplaat

Staat: 07.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6212.540 - Aansluitplaat met verstevigingsplaat

Om het Command-Panel eenvoudig aan de draagarm of standvoet te bevestigen.

Functies

| | |
|------------------|---|
| Bestelnr. | CP 6212.540 |
| Uitvoering | Voor de montage van Comfort-Panel vanaf frontplaatbreedte 247 mm en inbouwdiepte 152 mm Optipanel vanaf frontplaatbreedte 220 mm en inbouwdiepte 150 mm Plaatstaal vanaf een inbouwdiepte van 135 mm Voor montage aan draagarmsysteemcomponenten Bevestiging CP 60/120 voor draagarmaansluiting Ø130 mm, 6206.320, 6212.320 Koppeling CP 60/120/180 voor draagarmaansluiting Ø130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300 Hoekkoppeling 90° CP 60/120 voor draagarmaansluiting Ø 130 mm, CP 6206.380, 6212.380 Schuine hoekadapter 10° CP 60/120 voor draagarmaansluiting Ø 130 mm, 6206.400 Schuine hoekadapter +45° CP 60/120 voor draagarmaansluiting Ø 130 mm, 6206.420 |
| Voordelen | Om het Command-Panel eenvoudig aan de draagarm of standvoet te bevestigen Meer ruimte voor kabelinvoer |
| Materiaal | Aansluitplaat: spuitgietaluminium Verstevigingsplaat: plaatstaal, 6 mm |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Verstevigingsplaat Afdichtingen Bevestigingsmateriaal |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 1,3 kg |
| Brutogewicht | 1,604 kg |

Functies

| | |
|----------------------|---|
| Douanetariefnummer | 76169990 |
| ETIM 9 | EC000882 |
| ECLASS 8.0 | 27400556 |
| Product omschrijving | CP Aansluitplaten, met verstevigingsplaat, tbv Command-Panel/ Comfort-Panel/Optipanel voor montage aan draagarmsysteemcomponenten, spuitgietaluminium, RAL 7035 |

Goedkeuringen

| | |
|--------------|---------------------|
| Verklaringen | Fabrikantverklaring |
|--------------|---------------------|