

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6321.000

# Bedieningsbehuizing voor tafel-TFT tot 24"

Staat: 26.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6321.000 - Bedieningsbehuizing voor tafel-TFT tot 24"

Geïntegreerde VESA 75/100-opname. Effectieve en optisch aantrekkelijke beveiliging voor gangbare tafel-TFT's tot 24" in de formaten 16:9/16:10. Hoge beschermklasse IP 65.

## Functies

Bestelnr.	CP 6321.000
Uitvoering	Zichtvenster met éénlaags veiligheidsglas
Product omschrijving	Voor de inbouw van gangbare tafel-TFT's met beeldscherm diagonalen tot 24" in de formaten 16:9/16:10
Materiaal	Kast en deur: plaatstaal Handgreetprofielen: aluminium Afdekkappen: kunststof Ruit: éénlaags veiligheidsglas TFT-houder: plaatstaal
Oppervlak	Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak Handgreetprofiel: blank geëloxeerd
Kleur	Kast en deur: RAL 7035 Handgreetprofiel: blank geëloxeerd Afdekkappen: overeenkomstig RAL 7024
Levering	Behuizing met uitsparing en versteviging voor draagarmaansluiting Ø 130 mm Ruit Houder voor tafel-TFT met VESA 75/100 opname Handgreetprofielen aan de zijkant en afdekkappen1 Deur achter, aan de rechterzijde met scharnieren Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk
Afmetingen	Breedte: 650 mm Hoogte: 450 mm Diepte: 155 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 65
Aantal sluitingen	1

# Funcities

---

Opmerking	Verwisselen van de draagarmaansluiting en de draairichting van de deur mogelijk door de behuizing om te draaien Optioneel: Draagarmaansluiting Ø 130 mm, uit het midden in de voorgevormde verstevigingsplaat geplaatst, boringen kunnen eenvoudig worden aangebracht Binnenwerk, vervangbaar door binnenwerken van 27 mm, uitvoering A, veiligheidscilinder, kunststof handgrepen en knevelgrepen, uitvoering B
Basismateriaal	Aluminium
Sluiting	Uitvoering sluiting: Knevelsluiting Aantal sluitingen: 1 Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	16,468 kg
Brutogewicht	17,335 kg
Douanetariefnummer	94032080
ECLASS 8.0	27180505
Product omschrijving	CP Bedieningsbehuizingen voor tafel-TFT tot 24", BHD: 650 x 450 x 155 mm, plaatstaal, handgreepprofielen van aluminium

# Goedkeuringen

---

Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK
--------------	---