Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.202

CMC III Access Control

Staat: 18.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7030.202 - CMC III Access Control

CMC III-unit voor regeling en bewaking van toegang tot de kasten en behuizingen.

Functies

Bestelnr.	DK 7030.202
Product omschrijving	CMC III-unit voor regeling en bewaking van toegang tot de kasten en behuizingen. Op een CAN Access Control kunnen altijd een handgreep en een leessysteem worden aangesloten. Via de website van de CMC III processing unit/-Compact kunnen handgrepen met verschillende cijfercodes of transponderkaarten worden gekoppeld. Hierdoor zijn alle handgrepen die met een CMC III processing unit/-Compact zijn verbonden met een leessysteem aan te sturen. Dankzij de geïntegreerde infraroodsensoren wordt de aangestuurde deur daarnaast ook gecontroleerd op actuele toestand (open/gesloten).
Mogelijkheden	Voor het aansluiten van een handgreep en een kaartlezer ter bewaking van een deur Geïntegreerde IR-toegangssensor
Uitvoering	Logging van alle toegangen en deuropeningen met gebruikersinformatie en tijdstempel Per CMC III-systeem is een centrale kaartlezer mogelijk Vaste toewijzing tussen handgrepen en code-/transponderlezers Vier-ogen-principe Systeem- en locatieoverkoepelend beheer van toegangsrechten met RiZone Aansturen van het LED-display in de handgreep
Materiaal	Kunststof Front: glad Behuizing: structuur
Oppervlak	Front: glad Behuizing: structuur
Kleur	Voorzijde: RAL 9005 Kast: RAL 7035

Functies

Levering	CMC III Access Control Montageplaat Incl. bevestigingsmateriaal
Interfaces bussysteem	2 x RJ45 CAN-bus
Interfaces	RJ12 Vlaksteker
Aantal deelnemers per IoT-interface (max.)	5
Aantal deelnemers PU compact (max.)	2
Aantal deelnemers PU (max.)	16
Afmetingen	Breedte: 110 mm Hoogte: 30 mm Diepte: 40 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	0 °C...55 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)	5...95 %
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,175 kg
Brutogewicht	0,183 kg
CRA risk class	Default (Low Risk)
Douanetariefnummer	85311095
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Product omschrijving	CMCIII Access Control

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit