Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




# IT 7030.611

# CMC III online-comforthandgreep VX

Staat: 19.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

# IT 7030.611 - CMC III online-comforthandgreep VX met Master-Key-functie voor VX, VX IT

Online comforthandgreep met Master-Key-functie





## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | IT 7030.611 |
| Product omschrijving | Ten behoeve van de deurvergrendeling, bewaking van de handgreephendel en statusindicatie. De handgreep is direct met een voedingsspanning van 24 V DC te openen of via de CMC III Access Control op het CMC III-systeem of de IoT-interface aan te sluiten. |
| Voordelen | Remote-aansturing en omvangrijke functies voor een geautomatiseerde toegangscontrole door koppeling met CMC III of IoT-interface, bijv. activering via een optioneel codeslot of een transponderlezer<br>Optische LED-statusindicatie van de handgreep of het hogere CMC III-systeem in het rack<br>Individuele aansturing en kleurkeuze via CMC III of IoT-interface te configureren<br>Voorbereid voor de toepassing van een profielcilinder met een totale lengte van 40 mm volgens DIN 18 252 |
| Materiaal | Zinkspuitwerk<br>Kunststof |
| Kleur | RAL 9005 |

# Functies

| | |
|---|---|
| Levering | Comforthandgreep voor halve profielcilinders<br>Aansluitkabel RJ12, 2,9 m<br>Handgreepadapter voor VX IT-aluminium zichtdeur en VX IT-aluminium-plaatstalen deur, geventileerd (draairichting deur rechts/links)<br>Incl. bevestigingsmateriaal |
| bij DC | 0,06 A |
| Aantal deelnemers PU compact (max.) | 2 |
| Aantal deelnemers PU (max.) | 16 |
| Number subscribers per PDU note | Max. 5 stuks bij energievoorziening via PoE |
| Afmetingen | Breedte: 41 mm<br>Hoogte: 386 mm<br>Diepte: 42 mm |
| Geschikt voor | Behuizingstype: VX<br>VX IT |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 1,02 kg |
| Brutogewicht | 1,039 kg |
| CRA risk class | Default (Low Risk) |
| Douanetariefnummer | 83024110 |
| ETIM 9 | EC002627 |
| ECLASS 8.0 | 27189253 |
| Product omschrijving | CMC III VX Bedraad Comforthandle RAL9005 |

# Goedkeuringen

| | |
|---|---|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed) |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit |