
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7030.950
LED-lichtstrip


Staat: 03.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

IT 7030.950 - LED-lichtstrip voor CMC III

Voor een gekleurde statusindicatie in een netwerkbehuizing/serverrack. Treedt er een fout op, dan verandert de lichtstrip overeenkomstig de ingestelde kleur.



Functies

Bestelnr.	IT 7030.950
Product omschrijving	Voor een gekleurde statusindicatie in een netwerkbehuizing/ serverrack. Treedt er een fout op, dan verandert de lichtstrip overeenkomstig de ingestelde kleur.
Voordelen	Stand-alone-toepassing door middel van aansluiting van de RGB-LED-lichtstrip op een 24 V (DC)-voeding Eenvoudige montage via de geïntegreerde magneetbevestiging
Mogelijkheden	Aansturing via CMC III Aansluiting via drie van de vier relaisaansluitingen van de CMC III I/O-unit Aansluiting via het alarmrelais van de processing unit/-Compact met kleurwisselingen Directe aansluiting op de CMC III-voeding De drie aansluitkabels van de LED-lichtstrip sturen steeds de drie basiskleuren rood, groen en blauw aan. Worden er twee of drie kleuren tegelijk aangestuurd, dan zijn daardoor ook de betreffende secundaire kleuren te realiseren. De koppeling met waarschuwingen resp. alarmen van de sensoren vindt plaats via Task-koppelingen in het CMC III-systeem.
Materiaal	Aluminium Kunststof

Functies

Levering	LED-lichtstrip incl. magneetbevestiging Aansluitkabel 0,1 m Verlengkabel 2,4 m met vier voorgeconfectioneerde stekers voor de CMC III I/O-unit
Ballast	EVG met breed spanningsbereik
Aansluitmogelijkheden	Voeding via connector Deurschakelaar Doorgaande bedrading (opbouw van verlichtingsrijen)
Lichtbundel	LED's
Beschermklasse	I (Beschermingsgeleider)
Montagemethode verlichting	Geschroefd
bij DC	1,1 A
Afmetingen	Breedte: 18 mm Hoogte: 1.830 mm Diepte: 24,2 mm
Contactdozen	D/NL, geaard (type F, CEE 7/4)
Nominale spanning	24 V (DC)
Uitvoering contactdoos	D/NL, geaard (type F, CEE 7/4)
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	1 kg
Brutogewicht	1,28 kg
CRA risk class	Default (Low Risk)
Douanetariefnummer	85311095
ETIM 9	EC000321
ECLASS 8.0	27189241
Product omschrijving	CMC III RGB LED Alu-Lichtstrook