


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# CP 6537.000

## Bedieningsdeurbehuizingen

Staat: 20.12.2025 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6537.000 - Bedieningsdeurbehuizingen

Bedieningsdeurbehuizing plaatstaal met grepen van aluminium. Deuropening op de voorkant. Beschermklasse IP 55. Uitsparing en versteviging voor draagarmsysteem CP-L, Ø 130 mm.

## Functies

|                                     |                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.                           | CP 6537.000                                                                                                                                                                                                                  |
| Materiaal                           | Kast en deur: plaatstaal<br>Handgreetprofielen: aluminium<br>Afdekkappen: kunststof                                                                                                                                          |
| Oppervlak                           | Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating<br>structuurlak<br>Handgreetprofielen: poedercoating                                                                                                          |
| Kleur                               | Kast en deur: RAL 7035<br>Handgreetprofielen en afdekkappen: RAL 5018                                                                                                                                                        |
| Levering                            | Behuizing met uitsparing en versteviging voor draagarmsysteem<br>CP-L, Ø 130 mm<br>Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk<br>Deur met afdichtprofiel<br>Handgreetprofielen aan de zijkant en afdekkappen <sup>1</sup> |
| Afmetingen                          | Breedte: 300 mm<br>Hoogte: 400 mm<br>Diepte: 180 mm                                                                                                                                                                          |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 55                                                                                                                                                                                                                        |
| Opmerking                           | Verwisselen van de draagarmaansluiting en de draairichting van de deur mogelijk door de behuizing om te draaien                                                                                                              |
| Basismateriaal                      | Aluminium                                                                                                                                                                                                                    |
| Leveringseenheid                    | 1 st.                                                                                                                                                                                                                        |
| Nettogewicht                        | 7.625                                                                                                                                                                                                                        |
| Brutogewicht                        | 8.026                                                                                                                                                                                                                        |
| Douanetariefnummer                  | 94032080                                                                                                                                                                                                                     |

# Functies

---

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 4028177186293 |
|-----|---------------|

---

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27180505 |
|------------|----------|