

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.040 CMC III I/O units

Staat: 02.07.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.040 - CMC III I/O units

Bewaking van maximaal acht digitale ingangen en besturing van maximaal vier relais.



Funcities

Bestelnr.	DK 7030.040
Product omschrijving	De relais kunnen in de software worden gekoppeld aan meetwaarden, zodat deze onder bepaalde omstandigheden schakelen. Zo kunnen apparaten worden gecontroleerd of meldingen worden doorgeleid. Kan niet met de processing unit Compact worden bediend.
Voordelen	Snelle aansluiting en automatische herkenning met Plug & Play Weinig benodigde ruimte door hoge concentratie in- en uitgangen.
Mogelijkheden	Automatische sensordetectie met oplopende nummering door de processing unit De voeding vindt plaats via de CAN-bus-interface. Statusindicatie door geïntegreerde LED Ingangen voor potentiaalvrije signalen Relaisuitgang (wisselcontact) belastbaar tot max. 24 V(DC) / 1 A
Materiaal	Kunststof Front: glad Behuizing: structuur
Kleur	Kast: RAL 7035 Voorzijde: RAL 9005
Levering	CMC III I/O unit Incl. bevestigingsmateriaal voor montage aan vlakke delen

Functies

Interfaces bussysteem	2 x RJ45 CAN-bus
Interfaces	8 digitale ingangen 4 relaisuitgangen (max. 24 V DC/1 A)
Aantal deelnemers per IoT-interface (max.)	16
Aantal deelnemers PU (max.)	8
Opmerking	Kan niet met de processing unit Compact worden bediend
Afmetingen	Breedte: 138 mm Hoogte: 40 mm Diepte: 132 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	0 °C...55 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)	5...95 %
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,5 kg
Brutogewicht	0,56 kg
Douanetariefnummer	85311095
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Product omschrijving	CMC III I/O unit, met 8 digitale ingangen en 4 digitale uitgangen

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Fabrikantverklaring Verklaring van conformiteit