

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7063.883**

**Glijrails, 1 HE, in diepte verstelbaar**

Staat: 13.12.2025 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7063.883 - Glijrails, 1 HE, in diepte verstelbaar voor serverracks en netwerkbehuizingen met twee inch-montageframes en TE, L-vormige profielen

voor TE, 19"-montageframes, L-vormige profielen, uitschuifbaar.

## Functies

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.                 | DK 7063.883                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Product omschrijving      | De glijrail wordt tot de benodigde lengte uitgetrokken en tussen het voorste en achterste montageniveau bevestigd. Met inhangnokken aan de achterzijde en een wartel aan de voorzijde kan de glijrail eenvoudig door één persoon worden gemonteerd. Het te integreren inbouwcomponent wordt op de glijrail liggend ingeschoven en optioneel via de bevestigingsgaten in de rail aan het montageniveau vastgezet. |
| Materiaal                 | Plaatstaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Oppervlak                 | Verzinkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Levering                  | Incl. bevestigingsmateriaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Opmerking                 | De bijzonder smalle constructie van de glijrail maakt in de meeste situaties de toepassing van inch-inbouwcomponenten mogelijk. Door de bevestiging aan het genormeerde montageniveau kunnen componenten van diverse fabrikanten worden toegepast. De glijrail vermindert de inbouwruimte onder de rail iets, zodat de betreffende hoogte-eenheid niet helemaal kan worden benut.                                |
| Belastbaarheid (statisch) | 80 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Montagevlak               | Breedte: 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lengte                    | 590: 930 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Leveringseenheid          | 2 st.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nettogewicht              | 3.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Douanetariefnummer        | 73269098                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| EAN                       | 4028177517783                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# Functies

---

ECLASS 8.0

27189261