

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7186.735**

**Legbord voor framebevestiging**

Staat: 04.04.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7186.735 - Legbord voor framebevestiging voor behuizingsbreedte 600 mm, 800 mm

Voor inbouw in kasten/behuizingen zonder 482,6 mm (19")-niveau.

## Functies

|                      |   |
|----------------------|---|
| Bestelnr.            | DK 7186.735   |
| Uitvoering           | met boringen  |
| Product omschrijving | Voor framebevestiging, voor inbouw in kasten zonder 19"-niveau.   |
| Voordelen            | Bevestigingsbouten resp. montagerails in te bouwen in de kastdiepte in het 25 mm raster<br>Montageboring voor handgrepen aanwezig   |
| Toepassingsgebieden  | Voor inbouw in kasten zonder 19"-niveau   |
| Materiaal            | Plaatstaal  |
| Oppervlak            | Gelakt  |
| Kleur                | RAL 7035  |
| Levering             | Legborden, gesleufd<br>4 bevestigingsbouten   |
| Inbouwmogelijkheden  | Vaste inbouw: legbord, 50 kg met bevestigingsbouten aan montagechassis<br>Vaste inbouw: legbord, 100 kg met bevestigingsrails aan montagechassis<br>In diepte verstelbaar: legbord met telescooprails op montagechassis |
| Belastbaarheid       | 50 kg oppervlaktebelasting  |
| Montage-instructie   | Voor het binnenste montageniveau zijn bovendien twee systeemchassis nodig   |
| Opmerking            | Maximale diepte van het legbord = kastdiepte 100 mm   |
| Afmetingen           | Breedte: 671 mm<br>Hoogte: 29 mm<br>Diepte: 700 mm  |

# Funcities

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Geschikt voor            | Behuizingstype: VX<br>VX IT<br>TS IT<br>Breedte: 800 mm  |
| Leveringseenheid         | 1 st.  |
| Nettogewicht             | 5,218 kg   |
| Brutogewicht             | 5,94 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)  | 20,9 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer       | 94039910   |
| ETIM 9                   | EC002620   |
| ECLASS 8.0               | 27189261   |
| Product omschrijving     | TS Legbord voor framebevestiging, voor kastbreedte 800 mm, 700x29 mm DxH, belastbaarheid 50 kg, plaatstaal, RAL 7035     |