



DK 7859.000

# IT systeemverlichting LED

Staat: 07.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7859.000 - IT systeemverlichting LED voor IT-racksystemen en IT-behuizingen

Voor een perfecte verlichting van IT-racksystemen en IT-behuizingen.



## Functies

Bestelnr.	DK 7859.000
Uitvoering	Geïsoleerd, met interne zekering (T2A)
Product omschrijving	Voor de perfecte verlichting van een netwerkbehuizing.
Voordelen	Handmatige of automatische schakeling mogelijk via deurschakelaar Optimale verlichting in de complete kast Plug & play-snelmontage Naar keuze met clip-, schroef- en magneetbevestiging Direct gebruiksgereed door plug-in aansluitkabel Bevestiging zonder verlies van hoogte-eenheden
Materiaal	Lampbehuizing: spuitgietaluminium Lampkap: polycarbonaat Lampuiteinden: PC-ABS
Kleur	Kast: RAL 7016
Levering	IT systeemverlichting LED Bevestigingsset met magneten Incl. bevestigingsschroeven

# Functies

Aansluitmogelijkheden	Voeding via connector Deurschakelaar
Beschermklasse	II (geïsoleerd)
Schakelaar (type)	Geïntegreerde aan/uit/deurschakelaar
Montagemethode verlichting	Geschroefd Clipbevestiging Magneetbevestiging
Inbouwmogelijkheden	Schroef- of clipbevestiging direct aan het VX IT-/VX SE-profiel TE 8000, IT-behuizingen: met bevestigingsset magneet AX, TP: met bevestigingsset met magneten AX: met rail voor interieuropbouw Voor toepassing met euroconnector CEE 7/16 en IEC-connector
Lichtstroom	600 lm
Lichtkleur	4000 K (neutraalwit)
Opmerking	De aansluitkabels die zijn voorzien van connector dienen uitsluitend in combinatie met de IT systeemverlichting LED te worden gebruikt Cascadering van meerdere IT systeemverlichtingsmodulen LED is niet mogelijk
Afmetingen	Breedte: 337 mm Hoogte: 55 mm Diepte: 23 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C...55 °C
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 20
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,38 kg
Brutogewicht	0,401 kg
Douanetariefnummer	94054990
ETIM 9	EC000321
ECLASS 8.0	27189241
Product omschrijving	DK IT system light LED

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen

UL

---

Verklaringen

Verklaring van conformiteit