


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7507.110 FlatBox

Staat: 09.07.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7507.110 - FlatBox

Behuizing in Flat-Pack-uitvoering. Optimaal toegankelijk en flexibel toepasbaar als wand- of staande behuizing.



## Functies

|                      |   |
|----------------------|---|
| Bestelnr.            | DK 7507.110   |
| Uitvoering           | met 19"-profielen   |
| Product omschrijving | Flexibel toepasbaar als wand- of standbehuizing.                      |
| Voordelen            | Snelle montage zonder gereedschap<br>Systeemopbouw bij open 19"-frame |
| Materiaal            | Plaatstaal<br>Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm                    |
| Oppervlak            | Poedercoating   |
| Kleur                | RAL 7035  |

# Functies

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Levering                      | Behuizing in Flat-Pack-uitvoering<br>1 wanddeel<br>2 basisdragers<br>2 dak-/bodemplaten, met uitsparingen voor kabelinvoer via borstelstrips<br>2 zijwanden, afsluitbaar<br>1 zichtdeur, afsluitbaar, veiligheidssluiting 3524 E, draairichting deur naar keuze<br>Verbindingselementen voor snelle montage zonder gereedschap<br>Aardingsset voor een systematische aarding van alle vlakke delen 19"-profielen |
| Hoogte-eenheden               | 9 HE   |
| Afmetingen                    | Breedte: 600 mm<br>Hoogte: 492 mm<br>Diepte: 600 mm  |
| Inbouwhoogte voor componenten | 9 HE   |
| Belastbaarheid                | max. 450 N   |
| Opmerking                     | Max. inbouwdiepte: diepte - 58 mm tot achterwand<br>Max. niveauafstand bij twee 19"-niveaus: diepte - 104 mm<br>De deuropeningshoek bedraagt max. 210°   |
| Basismateriaal                | Plaatstaal   |
| Leveringseenheid              | 1 st.  |
| Nettogewicht                  | 24,42 kg   |
| Brutogewicht                  | 26,3 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)       | 102,9 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Opmerking bij PCF-klasse      | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave   |
| Douanetariefnummer            | 94032080   |
| ETIM 9                        | EC002500   |
| ETIM 8                        | EC002500   |
| ECLASS 8.0                    | 27180208   |

# Funcities

---

Product omschrijving

FB FlatBox wandbehuizing met zichtdeur, 9HE, 600x492x600 mm  
BxHxD, inbouwdiepte 488 mm, plaatstaal, RAL 7035, flat-pack  
uitvoering

# Goedkeuringen

---

Verklaringen

Fabrikantverklaring