


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 7993.146**

**Hoofdschakelaar-inbouwadapter**

Staat: 03.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 7993.146 - Hoofdschakelaar-inbouwadapter voor deurinbouw

Hoofdschakelaar-inbouwadapter voor montage in de Rittal aanbouwkasten VX25 en VX SE en de kastsystemen TS 8. Met de inbouwadapter voor hoofdschakelaars is het mogelijk om een handgreep voor hoofdschakelaars vast en verzonken in een kast-/behuizingsdeur te monteren.

## Functies

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Bestelnr.                 | SZ 7993.146  |
| Product omschrijving      | Hoofdschakelaar-inbouwadapter voor montage in de Rittal aanbouwkasten VX25 en VX SE en de kastsystemen TS 8. Met de inbouwadapter voor hoofdschakelaars is het mogelijk om een handgreep voor hoofdschakelaars vast en verzonken in een kast-/ behuizingsdeur te monteren. |
| Materiaal                 | Plaatstaal, 1,5 mm   |
| Oppervlak                 | poedercoating, structuurlak  |
| Kleur                     | RAL 7035   |
| Levering                  | Schakelaarhouder<br>Afdichting<br>Polyethyleen met celstructuur  |
| Geschikt voor deurbreedte | 500 mm   |
| Inbouwmogelijkheden       | De schakelaarhouder voor de montage van de draaiaandrijving wordt op één of twee systeemchassis direct voor de deur gemonteerd   |
| Montage-instructie        | De boring voor het doorvoeren van de draaiaandrijving is klantspecifiek aan te brengen. Voor de achterzijde van het afdichtingsframe is een kleefafdichting van polyethyleen met celstructuur los meegeleverd. Deze wordt bij gesloten deur tegen de montageplaat gedrukt. |
| Afmetingen                | Breedte: 310 mm<br>Hoogte: 450 mm<br>Diepte: 90 mm   |

# Funcities

---

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Geschikt voor behuizingstype        | VX<br>VX SE<br>TS   |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 55   |
| Leveringseenheid                    | 1 st.   |
| Nettogewicht                        | 5,72 kg   |
| Brutogewicht                        | 6,72 kg   |
| Douanetariefnummer                  | 73269098  |
| ETIM 9                              | EC000327  |
| ECLASS 8.0                          | 27409217  |
| Product omschrijving                | SZ main switch installation adapter for door width 500 mm |

---