


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8617.150

# Systemchassis 23 x 64 mm

Staat: 22.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8617.150 - Systeemchassis 23 x 64 mm voor VX, VX IT, VX SE, AX kunststof

Voor een variabele en individuele interieuropbouw van het kastframe op het binnenste montageniveau en voor inbouw in wand-/vloerkasten.



## Functies

Bestelnr.	VX 8617.150
Product omschrijving	Voor een variabele en individuele interieuropbouw van het kastframe op het binnenste montageniveau en voor inbouw in wand-/vloerkasten.
Voordelen	Eenvoudig in de systeemboring inhangen en vastzetten Systeemboring aan alle vier de zijden Aan de boven- en onderzijde met boring voor kooimoer, voor de bevestiging van eigen componenten met metrische schroeven
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden VX	In kasten met een breedte/diepte van 1000 mm, op het binnenste montageniveau
Inbouwmogelijkheden VX SE	In kasten met een breedte van 1000 mm, op het binnenste montageniveau, in combinatie met de adapterrail voor VX-compatibiliteit

# Funcities

Inbouwmogelijkheden AX	In behuizingen met een breedte/hoogte van 1000 mm, in combinatie met de rail voor interieurofbouw AX en de bodemrail voor AX
Inbouwmogelijkheden AX roestvaststaal	In kasten/behuizingen met een breedte/hoogte van 1000 mm, in combinatie met de bodemrail
Inbouwmogelijkheden VX-sokkel	In sokkels met een breedte/diepte van 1000 mm aan de sokkelplinten, in combinatie met sokkelhoekprofiel In sokkels met een breedte 1100 mm bij montage aan de sokkelhoekstukken
Geschikt voor	Behuizingstype: VX VX IT VX SE AX Suitable for width or height or depth: 1.000 mm
Geschikt voor	Sokkelsysteem VX
Leveringseenheid	4 st.
Nettogewicht	4,12 kg
Brutogewicht	4,22 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	21,96
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Product omschrijving	VX-systeemchassis 23 x 64 mm, voor intern montageniveau, voor B/H/D: 1000 mm

# Goedkeuringen

Verklaringen	PCF-declaration
--------------	-----------------