


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8612.000

## TS systeemchassis 17 x 73 mm

Staat: 22.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8612.000 - TS systeemchassis 17 x 73 mm

Voor universele kastopbouw of deelmontage. Eenvoudig in de boring inhangen en vastzetten.



## Functies

|                      |   |
|----------------------|---|
| Bestelnr.            | TS 8612.000   |
| Uitvoering           | voor het binnenste montageniveau  |
| Product omschrijving | Voor universele kastopbouw of deelmontage. Eenvoudig in de boring inhangen en vastzetten.   |
| Materiaal            | Plaatstaal  |
| Oppervlak            | Verzinkt  |
| Levering             | Incl. bevestigingsschroeven   |
| Lengte               | 990 mm  |
| Inbouwmogelijkheden  | Aan het verticale TS, VX SE kastprofiel: rondom in hoogte verstelbaar gemonteerd aan het binnenste montageniveau<br>Aan het horizontale VX SE-kastprofiel boven, in de diepte<br>In TP via rail voor interieuropbouw: in de breedte voor binnenste montageniveau<br>Als inbouwset voor legborden in TS, VX SE, eenvoudig inhangen en vastzetten |
| Montage-instructie   | Bij de inbouw in TP is het railkoper voor interieuropbouw vereist   |
| Geschikt voor        | Behuizingstype: VX SE<br>TP<br>PC<br>IW<br>TX CableNet<br>Breedte/diepte: 1.000 mm  |

# Funcities

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Leveringseenheid         | 4 st.  |
| Nettogewicht             | 4,232 kg   |
| Brutogewicht             | 4,432 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)  | 16,9 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave       |
| Douanetariefnummer       | 73269098   |
| ETIM 9                   | EC002625   |
| ECLASS 8.0               | 27189234   |
| Product omschrijving     | TS Systeemchassis 17x73 mm, voor het binnenste montageniveau, voor kastbreedte/-diepte 1000 mm, L=990 mm, plaatstaal, verzinkt |