

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.710

Systemchassis 14 x 39 mm

Staat: 21.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.710 - Systeemchassis 14 x 39 mm voor VX, VX SE, PC, IW, AX

Voor de bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, deurcomponenten etc.



Functies

Bestelnr.	VX 8619.710
Product omschrijving	Voor de bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, deurcomponenten etc.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Distance between fixing points	375 mm
Geschikt voor deurbreedte	500 mm
Inbouwmogelijkheden VX	In deuren met een breedte van 500 mm
Inbouwmogelijkheden VX SE	In deuren met een breedte van 500 mm
Inbouwmogelijkheden AX	In behuizingen met een breedte van 400 mm en een hoogte van 500 mm, in combinatie met de rail voor interieuropbouw AX In de slotdeur van behuizingen met een breedte van 1000 mm
Inbouwmogelijkheden AX roestvaststaal	In kasten/behuizingen met een hoogte van 500 mm In kasten/behuizingen met een breedte van 400 mm

Funcities

Inbouwmogelijkheden AX kunststof	In deuren met een breedte van 500 mm
Inbouwmogelijkheden AX 3-delig	In kasten/behuizingen met een diepte van 573 mm
Inbouwmogelijkheden CX	In lessenaar-bovendeel en lessenaar-middendeel in de diepte, in combinatie met de rail voor interieuropbouw CX In lessenaar-onderdeel in kasten/behuizingen met een diepte van 500 mm In deuren met een breedte van 500 mm
Inbouwmogelijkheden TP	In lessenaar-bovendelen voor 3-delige opbouw in behuizingen met een breedte van 600 mm, in combinatie met de rail voor interieuropbouw TP, wandkast HD
Montage-instructie	Bij inbouw in AX plaatstaal alleen in combinatie met rail voor interieuropbouw AX
Opmerking	Voor een opbouw met eigen componenten aan het systeemchassis zijn plaatschroeven of zelfsnijdende M5-schroeven nodig
Geschikt voor	Behuizingstype: VX VX SE TP AX AX kunststof Wandbehuizingen AX, 3-delig Lessenaar CX Lessenaarsysteem CX Suitable for width or height or depth: 500 mm
Leveringseenheid	4 st.
Nettogewicht	0,8 kg
Brutogewicht	0,92 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	6,17
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Product omschrijving	VX Systeemchassis 14 x 39 mm, voor deurbreedte: 500 mm

Goedkeuringen

Verklaringen

PCF-declaration