

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 8620.050**

**Sokkelhoekstuk met sokkelplinten,  
voor en achter, roestvaststaal**

Staat: 21.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8620.050 - Sokkelhoekstuk met sokkelplinten, voor en achter, roestvaststaal voor VX, TS, VX SE

Sokkelhoekstukken met geïntegreerde zelfpositionering ten opzichte van de aanbouwkast. Afhankelijk van de toepassing met of zonder sokkelplinten te gebruiken. Royale openingen in het sokkelhoekstuk voor een optimale toegang tot de schroefplaatsen. Af te dekken door hoek- en koppelafdekkingen.

## Functies

|                      |   |
|----------------------|---|
| Bestelnr.            | VX 8620.050   |
| Product omschrijving | Sokkelhoekstukken met geïntegreerde zelfpositionering ten opzichte van de aanbouwkast. Afhankelijk van de toepassing met of zonder sokkelplinten te gebruiken. Royale openingen in het sokkelhoekstuk voor een optimale toegang tot de schroefplaatsen. Af te dekken door hoek- en koppelafdekkingen. |
| Materiaal            | Sokkelhoekstuk: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)<br>Sokkelplint, voor/achter: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)<br>Hoek- en koppelafdekking: kunststof   |
| Oppervlak            | Plint: in één richting geschuurd, korrel 400  |
| Levering             | 4 sokkelhoekstukken<br>4 hoekafdekkingen<br>1 koppelafdekking<br>2 sokkelplinten, voor/achter, 100 mm hoog<br>Incl. bevestigingsmateriaal   |
| Opmerking            | Zijplinten voor het afsluiten van een sokkeleenheid, voor extra stabilisatie van de sokkels onderling of voor interieuropbouw van de sokkel<br>De componenten van de 1e generatie sokkelsystemen kunnen niet worden gecombineerd met componenten van de 2e generatie sokkelsystemen                   |
| Afmetingen           | Hoogte: 100 mm  |
| Geschikt voor        | Breedte: = 600 mm   |

# Functies

---

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typekeuring volgens UL 50E | Type 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12   |
| Gewicht/VE                 | 5,08 kg   |
| Leveringseenheid           | 2 st.   |
| Nettogewicht               | 4 kg  |
| Brutogewicht               | 4,06 kg   |
| Douanetariefnummer         | 94039910  |
| ETIM 9                     | EC000721  |
| ECLASS 8.0                 | 27182003  |
| Product omschrijving       | VX-sokkelhoekstuk met sokkelpinten, voor en achter, H: 100 mm, voor B: 600 mm, roestvaststaal, 1.4301 |

# Goedkeuringen

---

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Goedkeuringen | UL + C-UL - FTTA |
|---------------|------------------|