

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8620.090

Sokkelplinten, geventileerd

Staat: 21.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8620.090 - Sokkelplinten, geventileerd voor sokkelsysteem VX

Voor ventilatie van de kast via de sokkel. Speciaal bij toepassingen zoals energieverdelingen waarbij geen bodemplaten in de kast worden toegepast, kan daardoor een hoge mate van luchtdoorvoer in de kast worden bereikt. Voor de ventilatie van de kast zijn oplossingen beschikbaar voor het omhoogzetten van het dak. Ook zijn er dakplaten met ventilatieopeningen leverbaar. Bij sokkels met een hoogte van 200 mm kunnen naar keuze één of twee geventileerde plinten worden toegepast. Door de volledige symmetrie van het sokkelsysteem VX zijn de geventileerde plinten naar keuze aan de voorzijde, achterzijde of aan de zijkant van het sokkelhoekstuk te monteren.

Functies

Bestelnr.	VX 8620.090
Product omschrijving	Voor ventilatie van de kast via de sokkel. Speciaal bij toepassingen zoals energieverdelingen waarbij geen bodemplaten in de kast worden toegepast, kan daardoor een hoge mate van luchtdoorvoer in de kast worden bereikt. Voor de ventilatie van de kast zijn oplossingen beschikbaar voor het omhoogzetten van het dak. Ook zijn er dakplaten met ventilatieopeningen beschikbaar. Bij sokkels met een hoogte van 200 mm kunnen naar keuze één of twee geventileerde plinten worden toegepast. Door de volledige symmetrie van het sokkelsysteem VX zijn de geventileerde plinten naar keuze aan de voorzijde, achterzijde of aan de zijkant van het sokkelhoekstuk te monteren.
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	RAL 9005
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen	Hoogte: 100 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: VX TX CableNet Breedte/diepte: 600 mm
Typekeuring volgens UL 50E	Type 1, 12

Funcities

Gewicht/VE	1,3 kg
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	1 kg
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Product omschrijving	VX-sokkelplint, geventileerd, voor B/D: 600 mm, plaatstaal

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL - FTTA
---------------	------------------