

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9344.000

# NH-zekeringlastscheiders

Staat: 03.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9344.000 - NH-zekeringlastscheideners

## Functies

|  |   |
|--|---|
| Bestelnr.                              | SV 9344.000   |
| Uitvoering                             | Voor montageplaatopbouw   |
| Materiaal                              | Polyamide<br>Vlamdovend volgens UL 94<br>Contactbanen: koper, verzilverd  |
| Kleur                                  | Behuizing: RAL 7035<br>Deksel: RAL 7035/7001  |
| Klemruimte voor gelamelleerd railkoper | Breedte klemruimte: 13 mm<br>Hoogte klemruimte: 13 mm   |
| for mounting plate assembly            | Ja  |
| Afgaande aansluiting                   | boven/onder   |
| Aansluiting (elektrisch)               | frameklem   |
| Nominale stroom max.                   | 160 A   |
| Nominale spanning                      | 690 V, 3~   |
| Voor NH-grootte                        | 00  |
| Opmerking                              | De vermelde technische gegevens kunnen voor UR-toepassingen afwijken. Toepassingen volgens UR alleen in combinatie met 'Special Purpose Fuses'. |
| Test specification                     | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)  |
| Afmetingen                             | Breedte: 106 mm<br>Hoogte: 194 mm   |
| Aansluiting van ronde aders            | 4 - 95 mm <sup>2</sup>  |
| Aantal polen                           | 3-polig   |
| Doorsnede ronde ader                   | 4 - 95 mm <sup>2</sup>  |
| Leveringseenheid                       | 1 st.   |

# Functies

---

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Nettogewicht             | 0,7 kg  |
| Brutogewicht             | 0,74 kg   |
| Koperaandeel (kg / stuk) | 0,15  |
| Douanetariefnummer       | 85369095  |
| ETIM 9                   | EC000249  |
| ECLASS 8.0               | 27371401  |
| Product omschrijving     | SV NH-Zekeringlastscheider DIN00 160A 690V, frameklem, 95mm <sup>2</sup> , 3-polig, 106x194mm BxH, montageplaat opbouw, PA6.6, UL94-V0, RAL 7035, |

# Goedkeuringen

---

|               |   |
|---------------|---|
| Goedkeuringen | C-UR<br>CQC-CCC<br>UR + C-UR (recognized)                     |
| Verklaringen  | Verklaring van conformiteit<br>Verklaring van conformiteit UK |