

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.604 CB-apparatenadapters

Staat: 02.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.604 - CB-apparatenadapters 4-polig

Functies

| | |
|-----------------------------------|--|
| Bestelnr. | SV 9345.604 |
| Materiaal | Polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0 |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Flexibar Glijmoeren |
| Nominale stroom max. | 250 A |
| Nominale spanning | 690 V, 4~ |
| Elektrische waarden UL (SCCR) | 65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 250 A, DIVQ/7 |
| Afgaande aansluiting | boven |
| Voor railsystemen met hartafstand | 60 mm |
| Opmerking | Afgaande aansluiting: schakelaaruitgang resp. afgaande aansluitdraad van schakelapparaat De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken |
| Aantal polen | 4-polig |
| Afmetingen | Breedte: 140 mm Hoogte: 310 mm |
| Geschikt voor railkoper | Hoogte: 5, 10 mm |
| Geschikt voor fabrikanten (type) | ABB (T3S, XT3) Eaton (NZM2-4/250 A) Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250) Schrack (MC2) Siemens (VL160X, VL160, VL250, 3RV10 63, 3VA12/20/21/22, 3VA61/62) |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 2,405 kg |

Funcities

| | |
|--------------------------|---|
| Brutogewicht | 2,516 kg |
| Koperaandeel (kg / stuk) | 1,134 |
| Douanetariefnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Product omschrijving | SV CB-apparatenadapter, 250A, 690V, 4-polig, tbv RiLine60 railsystemen tot 1600 A (60 mm), inclusief flexibar, bovenaansluiting |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|---|
| Goedkeuringen | ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK |