


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8806.580

## Aanbouwkasten TS 8

Staat: 28.04.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8806.580 - Aanbouwkasten TS 8 IP 66/NEMA 4

Aanbouwkasten TS 8 beschermklasse IP 66, NEMA 4, gelakt plaatstaal.

## Functies

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Bestelnr.                          | TS 8806.580  |
| Materiaal                          | Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm<br>Dak: plaatstaal, 1,5 mm<br>Deur: plaatstaal, 2,0 mm<br>Achterwand: plaatstaal, 1,5 mm<br>Bodem: Plaatstaal, 1,5 mm<br>Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm  |
| Oppervlak                          | Kastframe, deur, dak, bodem, achterwand: dompelgrondlak en poedercoating, structuurlak<br>Montageplaat: verzinkt   |
| Kleur                              | RAL 7035   |
| Levering                           | Kastframe<br>Deur<br>Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen<br>Dakplaat<br>Bodem, gesloten<br>Achterwand<br>Montageplaat<br>4 hijsogen<br>Sluiting: 3 mm dubbelbaard<br>TS montagerails 18 x 38 mm<br>2 montageprofielen in de kastdiepte gemonteerd<br>Toebehorenkit voor zijwanden |
| Afmetingen                         | Breedte: 800 mm<br>Hoogte: 2.000 mm<br>Diepte: 600 mm  |
| Afmetingen montageplaat (B x H)    | 699 mm x 1.896 mm  |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | IP 66  |

# Funcities

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Beschermklasse NEMA        | NEMA 1<br>NEMA 4<br>NEMA 12   |
| Typekeuring volgens UL 50E | Type 1<br>Type 4<br>Type 12   |
| IK-code                    | IK09  |
| Basismateriaal             | Plaatstaal  |
| Leveringseenheid           | 1 st.   |
| Nettogewicht               | 123,975 kg  |
| Brutogewicht               | 131,4 kg  |
| Douanetariefnummer         | 94032080  |
| ETIM 9                     | EC000261  |
| ECLASS 8.0                 | 27180101  |
| Product omschrijving       | TS 8 Aanbouwkast, met 1 deur en montageplaat, 800x2000x600 mm BxHxD, plaatstaal, RAL 7035 |

# Goedkeuringen

|               |  |
|---------------|--|
| Goedkeuringen | Bureau Veritas<br>C-UL<br>DNV-GL<br>UL + C-UL (listed)                               |
| Certificaten  | Oppervlak  |
| Verklaringen  | Fabrikantverklaring<br>Verklaring van conformiteit<br>Verklaring van conformiteit UK |