


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8806.750

Aanbouwkasten TS 8

Staat: 04.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8806.750 - Aanbouwkasten TS 8 EMC-kasten

De standaard uitvoering van de vloerstaande kasten van de TS 8-serie beschikt over een goede afscherming over een breed frequentiebereik. Voor hogere EMC-eisen biedt Rittal de TS 8-kast in een uitvoering met hoge HF-demping aan.

Funcities

| | |
|----------------------|--|
| Bestelnr. | TS 8806.750 |
| Product omschrijving | Al in de standaarduitvoering beschikken aanbouwkasten uit de TS 8 serie over een goede afscherming over een breed frequentiebereik. Voor verhoogde EMC-eisen biedt Rittal de TS 8 kast in een VDE-gecertificeerde uitvoering met een hoge HF-demping aan. |
| Productwijziging | De coating van de beplating is veranderd van aluminium-zink naar zink-magnesium. De voordelen zijn: verbeterde vormeigenschappen, geoptimaliseerd corrosiegedrag, uniform uiterlijk. |
| Materiaal | Kastframe: plaatstaal met zink-magnesium-oppervlak, 1,5 mm Dak: plaatstaal met zink-magnesium-oppervlak, 1,5 mm Deur: plaatstaal met zink-magnesium-oppervlak, 2,0 mm Achterwand: plaatstaal met zink-magnesium-oppervlak, 1,5 mm Bodemplaat: plaatstaal, 1,5 mm Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm |
| Oppervlak | Kastframe: blank Deur, achterwand en dakplaat: aan de buitenzijde gelakt en aan de binnenzijde lakvrij gehouden Bodemplaten: verzinkt Montageplaat: verzinkt |
| Kleur | RAL 7035 |

Funcities

| | |
|------------------------------------|--|
| Levering | Kastframe Deur(en) Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen Achterwand Dakplaat Bodemplaten Montageplaat 4 hijsogen Sluiting: 3 mm dubbelbaard TS montagerails 18 x 38 mm 2 montageprofielen in de kastdiepte gemonteerd |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 |
| Typekeuring volgens UL 50E | Type 1 |
| Afmetingen | Breedte: 800 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 600 mm |
| Opmerking | Bij gekoppelde kasten is een EMC-koppelaafdichting nodig |
| Basismateriaal | Plaatstaal |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 121,8 kg |
| Brutogewicht | 126,8 kg |
| Douanetariefnummer | 94032080 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Product omschrijving | TS 8 Aanbouwkast, EMC-uitvoering, met 1 deur en montageplaat, 800x2000x600 mm BxHxD |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|------------------------------|
| Goedkeuringen | DNV-GL UL + C-UL (listed) |
|---------------|------------------------------|

Goedkeuringen

Verklaringen

Fabrikantverklaring

Verklaring van conformiteit

Verklaring van conformiteit UK