

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8808.750

Aanbouwkasten TS 8

Staat: 25.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8808.750 - Aanbouwkasten TS 8 EMC-kasten

De standaard uitvoering van de vloerstaande kasten van de TS 8-serie beschikt over een goede afscherming over een breed frequentiebereik. Voor hogere EMC-eisen biedt Rittal de TS 8-kast in een uitvoering met hoge HF-demping aan.

Functies

Bestelnr.	TS 8808.750
Product omschrijving	Al in de standaarduitvoering beschikken aanbouwkasten uit de TS 8 serie over een goede afscherming over een breed frequentiebereik. Voor verhoogde EMC-eisen biedt Rittal de TS 8 kast in een VDE-gecertificeerde uitvoering met een hoge HF-demping aan.
Productwijziging	De coating van de beplating is veranderd van aluminium-zink naar zink-magnesium. De voordelen zijn: verbeterde vormeigenschappen, geoptimaliseerd corrosiegedrag, uniform uiterlijk.
Materiaal	Kastframe: plaatstaal met zink-magnesium-oppervlak, 1,5 mm Dak: plaatstaal met zink-magnesium-oppervlak, 1,5 mm Deur: plaatstaal met zink-magnesium-oppervlak, 2,0 mm Achterwand: plaatstaal met zink-magnesium-oppervlak, 1,5 mm Bodemplaat: plaatstaal, 1,5 mm Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm
Oppervlak	Kastframe: blank Deur, achterwand en dakplaat: aan de buitenzijde gelakt en aan de binnenzijde lakvrij gehouden Bodemplaten: verzinkt Montageplaat: verzinkt
Kleur	RAL 7035

Funcities

Levering	Kastframe Deur(en) Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen Achterwand Dakplaat Bodemplaten Montageplaat 4 hijsogen Sluiting: 3 mm dubbelbaard TS montagerails 18 x 38 mm 2 montageprofielen in de kastdiepte gemonteerd
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1
Typekeuring volgens UL 50E	Type 1
Afmetingen	Breedte: 800 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 800 mm
Opmerking	Bij gekoppelde kasten is een EMC-koppelaafdichting nodig
Basismateriaal	Plaatstaal
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	130,15 kg
Brutogewicht	137 kg
Douanetariefnummer	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	TS 8 Aanbouwkast, EMC-uitvoering, met 1 deur en montageplaat, 800x2000x800 mm BxHxD

Goedkeuringen

Goedkeuringen	DNV UL + C-UL (listed)
---------------	---------------------------

Goedkeuringen

Verklaringen

Fabrikantverklaring

Verklaring van conformiteit

Verklaring van conformiteit UK