Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.503

RiLineX CB-apparaatadapter

Staat: 04.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

RX 9360.503 - RiLineX CB-apparaatadapter

RiLineX CB-apparaatadapter (3-polig, max. 160 A) voor 60 mm-railsystemen. De apparaatbreedte bedraagt 81 mm. Dankzij het "Easy-Fix"-concept is de montage van adapter en schakelaar onafhankelijk van elkaar uit te voeren. Dit concept is beschikbaar voor alle gangbare merken. De adapter is geschikt voor snelle montage met semi-automatische aanpassing van de railkoperdikte tussen 5 en 10 mm. Uitvoering voor afgaande aansluiting boven.





Functies

Bestelnr.	RX 9360.503
Uitvoering	Easy Fix CAUTION: Only suitable for moulded-case circuit-breakers (MCCBs) with box terminal
Voordelen	Directe opbouw van compactvermogensschakelaars MCCB op het board Snelle montage tot 250 A en eenvoudig afstellen op railkoperdikte 5/10 mm Snelle en eenvoudige voormontage van gangbare schakelaartypen buiten de kast
Materiaal	Polyamide (PA 6) Vlamdovend volgens UL 94
Kleur	RAL 9005 RAL 35745
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 2XB
Elektrische waarden UL (SCCR)	65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 125 A, DIVQ/7
Nominale stoothoudspanning Uimp	8 kV

Functies

Nominale spanning	690 V AC 600 V AC (UL)
Nominale isolatiespanning Ui	1.000 V
Vervuilingsgraad	3
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H)	9 x 6 mm
Aantal polen	3-polig
Afgaande aansluiting	boven
Aansluiting (elektrisch)	frameklem
Geschikt voor fabrikanten (type)	Met onze keuzehulp in het downloadbereik vindt u heel eenvoudig een geschikte apparaatadapter.
Geschikt voor railsysteem	RiLineX RiLine60
Vermogensverlies max.	8 W
Frequentie van de grondgolf	50...60 Hz
Luchtvochtigheid (niet condenserend)	10...90 %
Geschikt voor railkoper	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Bedrijfstemperatuurbereik	-25 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik	-25 °C...75 °C
Afmetingen	Breedte: 82 mm Hoogte: 252 mm Diepte: 63 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	1,36 kg
Brutogewicht	1,369 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,375
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	13,28

Functies

Douanetariefnummer	39269097
Product omschrijving	RX CB-apparaatadapter 160 A, 3-polig, uitvoering: Easy Fix, afgaande aansluiting boven, B: 81 mm

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit PCF-declaration