


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.525

RiLineX CB-apparaatadapter

Staat: 08.07.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.525 - RiLineX CB-apparaatadapter

RiLineX CB-apparaatadapter (3-polig, max. 400 A) voor 60 mm-railsystemen. De apparaatbreedte bedraagt 145 mm. Dankzij het "Easy-Fix"-concept is de montage van adapter en schakelaar onafhankelijk van elkaar uit te voeren. Dit concept is beschikbaar voor alle gangbare merken. De adapter is geschikt voor snelle montage met semi-automatische aanpassing van de railkoperdikte tussen 5 en 10 mm. De afgaande aansluiting kan naar wens aan de boven- of onderzijde worden geplaatst.



Functies

Bestelnr.	RX 9360.525
Uitvoering	Easy Fix
Voordelen	Directe opbouw van compactvermogensschakelaars MCCB op het board Snelle montage tot 250 A en eenvoudig afstellen op railkoperdikte 5/10 mm Snelle en eenvoudige voormontage van gangbare schakelaartypen buiten de kast
Materiaal	Polyamide (PA 6) Vlamdovend volgens UL 94
Kleur	RAL 9005 RAL 35745
Levering	Incl. 3 klemafdekkingen
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 2XB

Functies

Nominale stoothoudspanning U _{imp}	8 kV
Nominale spanning	690 V AC 600 V AC (UL)
Nominale isolatiespanning U _i	1.000 V
Vervuilingsgraad	3
Aantal polen	3-polig
Afgaande aansluiting	boven/onder
Aansluiting (elektrisch)	schroef M10
Doorsnede	29 mm ² 6 mm ²
Geschikt voor fabrikanten (type)	Met onze keuzehulp in het downloadbereik vindt u heel eenvoudig een geschikte apparaatadapter.
Geschikt voor railsysteem	RiLineX RiLine60
Frequentie van de grondgolf	50...60 Hz
Luchtvochtigheid (niet condenserend)	10...90 %
Geschikt voor railkoper	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Bedrijfstemperatuurbereik	-25 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik	-25 °C...75 °C
Afmetingen	Breedte: 145 mm Hoogte: 325,8 mm
Brandbelasting	22,239 MJ/m ²
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	4 kg
Brutogewicht	4,298 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	1,652

Funcities

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	19,01
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
Product omschrijving	RX CB-apparaatadapter 400 A, 3-polig, uitvoering: Easy Fix, B: 140 mm

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit PCF-declaration