

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.625

## RiLineX CB-apparaatadapter

Staat: 06.07.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.625 - RiLineX CB-apparaatadapter

RiLineX CB-apparaatadapter (3-polig, max. 400 A) voor 60 mm-railsystemen. De apparaatbreedte bedraagt 145 mm. De "Universal"-uitvoering met schuifmoeren biedt maximale flexibiliteit bij de schakelaarmontage. De adapter is geschikt voor snelle montage met semi-automatische aanpassing van de railkoperdikte tussen 5 en 10 mm. De afgaande aansluiting kan naar wens aan de boven- of onderzijde worden geplaatst.



## Functies

Bestelnr.	RX 9360.625
Uitvoering	universeel
Voordelen	Directe opbouw van compactvermogensschakelaars MCCB op het board Snelle montage tot 250 A en eenvoudig afstellen op railkoperdikte 5/10 mm Snelle en eenvoudige voormontage van gangbare schakelaartypen buiten de kast
Materiaal	Polyamide (PA 6) Vlamdovend volgens UL 94
Kleur	RAL 9005 RAL 35745
Levering	Incl. 3 aansluitruimte-afdekkingen, 2 traversen en bevestigingsmateriaal
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 2XB

# Functies

Nominale stoothoudspanning U <sub>imp</sub>	8 kV
Nominale spanning	690 V AC 600 V AC (UL)
Nominale isolatiespanning U <sub>i</sub>	1.000 V
Vervuilingsgraad	3
Aantal polen	3-polig
Afgaande aansluiting	boven/onder
Aansluiting (elektrisch)	schroef M10
Doorsnede	29 mm <sup>2</sup> 10 mm <sup>2</sup>
Geschikt voor fabrikanten (type)	Met onze keuzehulp in het downloadbereik vindt u heel eenvoudig een geschikte apparaatadapter.
Geschikt voor railsysteem	RiLineX RiLine60
Frequentie van de grondgolf	50...60 Hz
Luchtvochtigheid (niet condenserend)	10...90 %
Geschikt voor railkoper	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Bedrijfstemperatuurbereik	-25 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik	-25 °C...75 °C
Afmetingen	Breedte: 145 mm Hoogte: 325,8 mm Diepte: 76,4 mm
Brandbelasting	16,043 MJ/m <sup>2</sup>
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	3,6 kg
Brutogewicht	3,8 kg

# Funcities

---

Koperaandeel (kg / stuk)	1,652
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	21,11
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
Product omschrijving	RX CB-apparaatadapter 400 A, 3-polig, uitvoering: Universal Fix, B: 140 mm

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit PCF-declaration