



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9661.200

## PE/PEN-combihoek E-Cu

Staat: 13.11.2025 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9661.200 - PE/PEN-combihoek E-Cu voor PE/PEN-combinaties

De PE/PEN-combinatie, bestaande uit railkoper, combihoeken en bevestigingsbeugels, maakt een typegeteste opbouw mogelijk volgens IEC 61 439-1.

## Functies

|                                           |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.                                 | SV 9661.200                                                                                                                                                                       |
| Product omschrijving                      | De PE/PEN-combinatie, bestaande uit railkoper, combihoeken en bevestigingsbeugels, maakt een typegeteste opbouw mogelijk volgens IEC 61 439-1.                                    |
| Voordelen                                 | Door de voorgeconfectioneerde combihoeken, bevestigingsbeugels en individueel op de behuizingsbreedte afgestemd railkoper, is een zeer tijd- en kostenbesparende montage mogelijk |
| Toepassingsgebieden                       | Overige                                                                                                                                                                           |
| Materiaal                                 | E-Cu                                                                                                                                                                              |
| Levering                                  | Incl. bevestigingsmateriaal                                                                                                                                                       |
| Approved short-circuit current capability | I <sub>cw</sub> 60 kA, 1 sec.                                                                                                                                                     |
| Geschikt voor railkoper                   | Railkoper E-Cu met geïntegreerde boringen                                                                                                                                         |
| OUT_CROSS_SECTION_COL_SM                  | 40 - 10 mm                                                                                                                                                                        |
| Geschikt voor railkoper                   | Breedte: 40, 80<br>Hoogte: 10, 10 mm                                                                                                                                              |
| Leveringseenheid                          | 4 st.                                                                                                                                                                             |
| Nettogewicht                              | 3.2                                                                                                                                                                               |
| Brutogewicht                              | 3.688                                                                                                                                                                             |
| Koperaandeel (kg / stuk)                  | 0.61                                                                                                                                                                              |
| Douanetariefnummer                        | 74198090                                                                                                                                                                          |
| EAN                                       | 4028177494688                                                                                                                                                                     |
| ETIM 9                                    | EC000329                                                                                                                                                                          |

# Functies

---

ECLASS 8.0

27400605

# Goedkeuringen

---

Verklaringen

Verklaring van conformiteit

Verklaring van conformiteit UK