

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9666.570**

**NH-  
zekeringlastscheiderstrokenmoduul**

Staat: 31.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9666.570 - NH-zekeringlastscheiderstrokenmoduul

Voor NH-zekeringlastscheiderstroken DIN 00 tot 3 (3-polig, 100/185 mm railhartafstand).

## Functies

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Bestelnr.                      | SV 9666.570  |
| Product omschrijving           | Voor NH-zekeringlastscheiderstroken DIN 00 tot 3 (3-polig, 100/185 mm railhartafstand).  |
| Materiaal                      | Afdekkap: polystyreen<br>Steun: glasvezelversterkt kunststof   |
| Kleur                          | RAL 7035   |
| Levering                       | Incl. bevestigingsmateriaal  |
| Opmerking                      | Om een probleemloze kabelaanluiting te kunnen waarborgen, dient onder of boven de NH-zekeringlastscheiderstrookmodulen een aanrakingsbeveiligingsmoduul of een railkopermoduul N/PE te worden geïnstalleerd. |
| Afmetingen                     | Breedte: 250 mm<br>Hoogte: 450 mm  |
| Grootte                        | Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 1<br>Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 3  |
| Voor bouwgrootte               | 3 x Gr. 00   |
| Geschikt voor bestelnr.        | 9346.020<br>9346.030   |
| Geschikt voor railkoper        | 40 x 10  |
| Hartafstand systeemstroomrails | 100 mm   |
| Leveringseenheid               | 1 st.  |
| Nettogewicht                   | 1,7 kg   |
| Brutogewicht                   | 1,83 kg  |
| Douanetariefnummer             | 85369095   |
| ETIM 9                         | EC001893   |

# Functies

---

ECLASS 8.0

27400608

---

Product omschrijving

ISV Railkopermodule tbv koperrail (100 mm), 3-polig, maximaal 3xDIN00, 250x450 mm BxH, polystyrol, RAL 7035

# Goedkeuringen

---

Verklaringen

Verklaring van conformiteit

Verklaring van conformiteit UK