

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.715 Apparaatadapters

Staat: 30.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.715 - Apparaatadapters schroefbevestiging

Voor vermogensschakelaars van ABB, Eaton, Schneider Electric en Siemens. Voor railsystemen met 185 mm hartafstand.

## Functies

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Bestelnr.                         | SV 9677.715   |
| Materiaal                         | Polyamide<br>Vlamdovend volgens UL 94-V0  |
| Kleur                             | RAL 7035  |
| Voor railsystemen met hartafstand | 185 mm  |
| Afgaande aansluiting              | onder   |
| Installation type                 | Schroefbevestiging  |
| Aantal polen                      | 3-polig   |
| Nominale stroom max.              | 1.600 A   |
| Nominale spanning                 | 690 V, 3~   |
| Opmerking                         | Afgaande aansluiting: schakelaaruitgang resp. afgaande aansluitdraad van schakelapparaat<br>Geschikt voor het gebruik van schakelapparaten met een schroefaansluiting aan de voorzijde<br>Voor bevestiging op geperforeerde rails. Let erop dat er binnen het bereik van het apparaat geen afdekprofiel wordt gemonteerd. |
| Afmetingen                        | Breedte: 300 mm<br>Hoogte: 652 mm   |
| Geschikt voor railkoper           | Hoogte: 10 mm   |
| Geschikt voor fabrikanten (type)  | ABB (Tmax T7 - 1250 A/1600 A)<br>Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A)<br>Schneider Electric (NS - 1250 A/1600 A)<br>Siemens (3VA27 - 1250 A/1600 A)   |
| Leveringseenheid                  | 1 st.   |
| Nettogewicht                      | 19,34 kg  |

# Funcities

---

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Brutogewicht             | 21,4 kg  |
| Koperaandeel (kg / stuk) | 14,749   |
| Douanetariefnummer       | 85369095   |
| ETIM 9                   | EC001531   |
| ECLASS 8.0               | 27370304   |
| Product omschrijving     | SV CB-apparatenadapter, 1600A, 690V, 3-polig, tbv railhartafstand 185 mm, met schroefbevestiging, onderaansluiting |

# Goedkeuringen

---

|               |   |
|---------------|---|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed)  |
| Verklaringen  | Verklaring van conformiteit<br>Verklaring van conformiteit UK |