


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9682.161

## Deel deur

Staat: 11.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9682.161 - Deeldeur voor VX

Deuraanslag naar keuze rechts of links.

## Funcities

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Bestelnr.                           | SV 9682.161   |
| Product omschrijving                | Geschikt voor VX-kasten in plaats van de deur of achterwand. De deeldeuren kunnen willekeurig onderling worden gecombineerd. Aan de onder- en bovenzijde is steeds een afsluitplint noodzakelijk. Deuraanslag naar keuze rechts of links. Bij deuren zonder zichtvenster (hoogte 600 – 1000 mm) is de inbouw van het monitorraam 2305.000 mogelijk. Standaard dubbelbaardsluiting, vervangbaar door binnenwerken, uitvoering A. |
| Materiaal                           | Plaatstaal, 2 mm  |
| Oppervlak                           | Structuurlak  |
| Kleur                               | RAL 7035  |
| Levering                            | Deeldeur<br>Verdeelprofiel<br>Scharnieren<br>Sluitstukken<br>Incl. bevestigingsmateriaal  |
| Opmerking                           | Openingshoek van de deeldeuren max. 130°  |
| Sluiting                            | Aantal sluitingen: 1  |
| Afmetingen                          | Breedte: 600 mm<br>Hoogte: 150 mm   |
| Geschikt voor                       | Breedte: = 600 mm   |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 54   |
| Leveringseenheid                    | 1 st.   |
| Nettogewicht                        | 2,5 kg  |
| Brutogewicht                        | 2,9 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)             | 11 kg CO2 eq (Cat B)  |

# Funcities

---

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer       | 94039910   |
| ETIM 9                   | EC000747   |
| ECLASS 8.0               | 27182204   |
| Product omschrijving     | SV VX Deel deur, voor kastbreedte 600 mm, H=150 mm, plaatstaal, RAL 7035   |

# Goedkeuringen

---

|               |  |
|---------------|--|
| Goedkeuringen | DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed)<br>UL + C-UL - FTTA |
| Verklaringen  | Verklaring van conformiteit UK                                   |