

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CS 9791.045**

**Outdoor-wandbehuizingen**

Staat: 28.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9791.045 - Outdoor-wandbehuizingen

Outdoor behuizingen voor wand- of mastbevestiging. Behuizing-in-behuizing concept, buitenbehuizing met uitsparing aan de onderzijde en ventilatieopeningen in de achterwand en zijwanden voor beluchting.



## Functies

Bestelnr.	CS 9791.045
Product omschrijving	Outdoor-behuizingen voor wand- of mastbevestiging. Behuizing-in-behuizing concept, buitenbehuizing met uitsparing aan de onderzijde en ventilatieopeningen in de achterwand en zijwanden voor beluchting
Materiaal	Behuizing/kast met montageplaat: Aluminium AlMg3 Deur binnenbehuizing: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Oppervlak	Kast: poedercoating, UV-bestendig polyester
Kleur	RAL 7035
Levering	Dubbelwandige Outdoor-behuizing, compleet voorgemonteerd Interne behuizing met montageplaat, wartelplaat en veiligheidssluiting Montagebeugel voor schakelkastthermostaat of hygrostaat Buitenbehuizing met designkap en veiligheidssluiting 3524 E 2 C-rails aan de achterwand 2 veiligheidssluitingen
Afmetingen	Breedte: 630 mm Hoogte: 780 mm Diepte: 380 mm

# Funcities

Binnenwerkse afmetingen	Binnenwerkse breedte: 560 mm Binnenwerkse hoogte: 560 mm Binnenwerkse diepte: 308 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)	550 mm x 550 mm
Binnenbehuizing	Breedte: 580 mm Hoogte: 580 mm Diepte: 333 mm
Sluiting	Uitvoering sluiting: Knevelsluiting Aantal sluitingen: 2
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 55
Opmerking	Levertijd op aanvraag
Basismateriaal	Aluminium
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	22,254 kg
Brutogewicht	23,425 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	CS Wandbehuizing, dubbelwandig, 630x780x380 mm BxHxD, aluminium, RAL 7035, met montageplaat (plaatstaal verzinkt) , IP55

# Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK
--------------	---