


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1320.600

**Armário compacto HD com porta
única**

Estado: 9/05/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 1320.600 - Armário compacto HD com porta única

Solução de caixa que atende aos requisitos da indústria alimentícia. Teto com inclinação para frente de 30°. A coloração azul da vedação permite uma nítida diferenciação com alimentos



Recursos

| | |
|------------------------|---|
| Cód. Ref. | HD 1320.600 |
| Modelo | Caixa Hygienic Design |
| Alteração do produto | A partir de junho de 2020, o armário compacto HD com porta única terá a nova placa de montagem da caixa AX. |
| Material | Painel e porta: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) Placa de montagem: chapa de aço Fecho HD: aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L) Vedação: silicone em conformidade com a diretriz da FDA 21 CFR 177.2600 |
| Superfície | Caixa e porta: acabamento polido (grão 400), rugosidade < 0,8 µm Placa de montagem: galvanizada Vedação: azul (RAL 5010) |
| Escopo de fornecimento | Painel totalmente fechado Porta com vedação Porta(s) instalada(s) à direita podendo ser instalada(s) à esquerda Placa de montagem |
| Dimensões | Largura: 610 mm Altura na frente: 430 mm Altura atrás: 601 mm Profundidade: 300 mm |

Recursos

| | |
|---|--|
| Dimensões da placa de montagem (L x A) | 550 mm x 355 mm |
| Ângulo de abertura da porta | 125° |
| Quantidade de fechos | 2 |
| Código IK | IK08 |
| Material básico | Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) |
| Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529 | IP 66 IP X9 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13 |
| Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E | Tipo 1 Tipo 3 Type 3X Type 4 Type 4X Tipo 12 Tipo 13 |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 22 kg |
| Peso bruto | 23 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Descrição do produto | HD ARMARIO COMPACTO C/ 610X430X350 IP66 |

Aprovações

Aprovações

UL + C-UL (listed)

Explicações

Declaration of conformity

Declaración de conformidad UK

PCF-declaration