

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9791.045

Outdoor-wandbehuizingen

Staat: 29.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9791.045 - Outdoor-wandbehuizingen

Outdoor behuizingen voor wand- of mastbevestiging. Behuizing-in-behuizing concept, buitenbehuizing met uitsparing aan de onderzijde en ventilatieopeningen in de achterwand en zijwanden voor beluchting.



Functies

| | |
|----------------------|--|
| Bestelnr. | CS 9791.045 |
| Product omschrijving | Outdoor-behuizingen voor wand- of mastbevestiging. Behuizing-in-behuizing concept, buitenbehuizing met uitsparing aan de onderzijde en ventilatieopeningen in de achterwand en zijwanden voor beluchting |
| Materiaal | Behuizing/kast met montageplaat: Aluminium AlMg3 Deur binnenbehuizing: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) |
| Oppervlak | Kast: poedercoating, UV-bestendig polyester |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Dubbelwandige Outdoor-behuizing, compleet voorgemonteerd Interne behuizing met montageplaat, wartelplaat en veiligheidssluiting Montagebeugel voor schakelkastthermostaat of hygrostaat Buitenbehuizing met designkap en veiligheidssluiting 3524 E 2 C-rails aan de achterwand 2 veiligheidssluitingen |
| Afmetingen | Breedte: 630 mm Hoogte: 780 mm Diepte: 380 mm |

Functies

| | |
|-------------------------------------|--|
| Binnenwerkse afmetingen | Binnenwerkse breedte: 560 mm Binnenwerkse hoogte: 560 mm Binnenwerkse diepte: 308 mm |
| Afmetingen montageplaat (B x H) | 550 mm x 550 mm |
| Binnenbehuizing | Breedte: 580 mm Hoogte: 580 mm Diepte: 333 mm |
| Sluiting | Uitvoering sluiting: Knevelsluiting Aantal sluitingen: 2 |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 55 |
| Opmerking | Levertijd op aanvraag |
| Basismateriaal | Aluminium |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 22,254 kg |
| Brutogewicht | 23,425 kg |
| Douanetariefnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Product omschrijving | CS Wandbehuizing, dubbelwandig, 630x780x380 mm BxHxD, aluminium, RAL 7035, met montageplaat (plaatstaal verzinkt) , IP55 |

Goedkeuringen

| | |
|--------------|---|
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK |
|--------------|---|