

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## BG 1579.450

### Caixas bus BG

Estado: 15/03/2026 (Fonte: [rittal.com/br-pt](http://rittal.com/br-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# BG 1579.450 - Caixas bus BG

Caixa para fixação na parede com porta em chapa de aço e visor em policarbonato. Grau de proteção IP 65. É possível fixar módulos bus de praticamente todas as marcas.

## Recursos

|                                               |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. Ref.                                     | BG 1579.450                                                                                                                           |
| Material                                      | Armário: chapa de aço<br>Porta: chapa de aço<br>Visor: Policarbonato de 4 mm                                                          |
| Superfície                                    | Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada             |
| Cor                                           | RAL 7035                                                                                                                              |
| Escopo de fornecimento                        | Caixa com porta<br>Visor na porta<br>Placa de montagem                                                                                |
| Protection category NEMA                      | NEMA 12                                                                                                                               |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 | IP 65                                                                                                                                 |
| Código IK                                     | IK08                                                                                                                                  |
| Dimensões                                     | Largura: 800 mm<br>Altura: 300 mm<br>Profundidade: 155 mm                                                                             |
| Dimensões da placa de montagem (L x A)        | 785 mm x 275 mm                                                                                                                       |
| Superfície visível                            | Largura do visor: 740 mm<br>Altura do visor: 155 mm<br>Distância entre a borda inferior do visor até a borda inferior da porta: 92 mm |
| Espessura da caixa                            | 1,38 mm                                                                                                                               |
| Espessura da porta                            | 1,25 mm                                                                                                                               |
| Posição de instalação da porta                | Embaixo                                                                                                                               |

# Recursos

|                               |                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecho                         | Modelo do fecho: lingueta<br>Quantidade de fechos: 2<br>Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm |
| Material básico               | Chapa de aço                                                                                      |
| Emb.                          | 1 unid.                                                                                           |
| Peso líquido                  | 11,545 kg                                                                                         |
| Peso bruto                    | 12,153 kg                                                                                         |
| Número da tarifa alfandegária | 94032080                                                                                          |
| ECLASS 8.0                    | 27180101                                                                                          |
| Descrição do produto          | BG Caixa BUS C/PM 800x300x155 M                                                                   |

# Aprovações

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Aprovações  | UL + C-UL (listed)        |
| Explicações | Declaration of conformity |