#### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





## AX 2262.130

# Caixa AX tripartida para fixação na parede


Estado: 8/12/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



#### AX 2262.130 - Caixa AX tripartida para fixação na parede

O conceito de fornecimento das caixas AX tripartidas para fixação na parede reduz a complexidade e aumenta a flexibilidade. O sistema modular AX/VX possibilita que esses modelos sejam utilizados em diversas aplicações. A estrutura em três partes assegura facilidade no acesso.







#### Recursos

Cód. Ref.	AX 2262.130
Modelo	Caixas IT para fixação em parede
Material	Peça para fixação em parede e parte móvel: chapa de aço de 1,5 mm Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm
Superfície	Pintura eletrostática a pó
Cor	Peça para fixação em parede e parte móvel: RAL 7035 Porta transparente: RAL 7035/7015 (cinza pedra)
Escopo de fornecimento	Peça para fixação em parede: placa flangeada lisa em cima e embaixo  Parte móvel com esquema de orifícios em intervalos de 25 mm no quadro dianteiro e traseiro e dois trilhos perfilados de 19" na frente montagem fixa  Porta transparente design  Fecho da mesa de comando: palheta dupla de 3 mm  Fecho da porta transparente design: fecho de segurança 3524 E  Fecho Comfort para fechos e travamento de 2 pontos
Unidades de altura	21 UA

© Rittal 2025 2

#### Recursos

Dimensões	Largura: 600 mm Altura: 1.012 mm Profundidade: 373 mm
Profundidade de montagem	320 mm
Dimensões internas	Largura interna: 502 mm Altura interna: 951 mm
Profundidade da parte móvel	216 mm
Profundidade da peça para fixação em parede	135 mm
Quantidade de fechos	1
Capacidade de carga da peça móvel (estática)	750 N
Capacidade de carga da peça para fixação na parede (estática)	250 N
Material básico	Chapa de aço
Fecho	Modelo do fecho: Fecho Comfort e travamento de 2 pontos Aplicação do fecho: Fecho de segurança nº 3524 E
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 54 com a utilização da placa flangeada lisa em cima e embaixo
Emb.	1 unid.
Peso líquido	43
Peso bruto	44
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	94032080
EAN	4028177983328
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ETIM 8 ECLASS 8.0	EC002500 27180101

© Rittal 2025 3

### Aprovações

Explicações

Declaration of conformity

© Rittal 2025