


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1577.000

## E-Box KX, chapa de aço

Estado: 9/05/2026 (Fonte: [rittal.com/br-pt](http://rittal.com/br-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1577.000 - E-Box KX, chapa de aço

A caixa compacta KX, E-Box KX, em chapa de aço oferece ampla comodidade na montagem e flexibilidade na seleção dos sistemas de fecho.



## Recursos

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Cód. Ref.                | KX 1577.000   |
| Descrição do produto     | A caixa compacta KX, E-Box KX, em chapa de aço oferece ampla comodidade na montagem e flexibilidade na seleção dos sistemas de fecho.                       |
| Material                 | Armário: chapa de aço<br>Porta: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido   |
| Superfície               | Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada<br>Placa de montagem: galvanizada |
| Cor                      | RAL 7035  |
| Escopo de fornecimento   | Caixa com porta<br>Placa de montagem<br>Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm<br>Dobradiça de 180°  |
| Protection category NEMA | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 12  |

# Recursos

|   |   |
|---|---|
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529             | IP 66   |
| Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E         | Tipo 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>Tipo 12  |
| Código IK   | IK08  |
| Dimensões   | Largura: 300 mm<br>Altura: 400 mm<br>Profundidade: 155 mm   |
| Dimensões da placa de montagem (L x A)                    | 275 mm x 385 mm   |
| Espessura da caixa  | 1,25 mm   |
| Espessura da porta  | 1,25 mm   |
| Espessura do material da placa de montagem                | 2 mm  |
| Fecho   | Quantidade de fechos: 1   |
| Material básico   | Chapa de aço  |
| Emb.  | 1 unid.   |
| Peso líquido  | 6,86 kg   |
| Peso bruto  | 6,98 kg   |
| PCF/emb (cadle to gate)                                   | 24,9 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF) | Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente |
| Número da tarifa alfandegária                             | 84879059  |
| ETIM 9  | EC000261  |
| ETIM 8  | EC000261  |
| ECLASS 8.0  | 27180101  |
| Descrição do produto                                      | KX E-Box, LAP: 300x400x155 mm, chapa de aço, com placa de montagem, com porta   |

# Aprovações

---

Aprovações

Bureau Veritas  
DNV-GL  
Lloyds Register of Shipping  
UL + C-UL (listed)

---

Certificados

Grau de proteção

---

Explicações

Manufacturer's declaration  
Declaration of conformity  
Declaración de conformidad UK  
PCF-declaration