

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.313

Sistema de iluminação LED

Estado: 13/05/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.313 - Sistema de iluminação LED

Sistema de iluminação LED – a primeira luminária projetada especialmente para armários! A inovadora tecnologia LED proporciona mais luminosidade nas áreas internas do armário.



Recursos

| | |
|------------------------|---|
| Cód. Ref. | SZ 2500.313 |
| Modelo | com tomada, com detector de movimento |
| Vantagens | Iluminação perfeita de todo o interior do armário Opcionalmente com fixação por clipe, parafuso ou ímã Equipamento apropriado para qualquer aplicação |
| Modelo | Detector de movimento Tomada Conectores com giro de 90° Ajuste da direção da luz Ajuste da distribuição da luz |
| Material | Corpo da luminária: alumínio extrudado Cobertura da lâmpada: policarbonato Extremidades da luminária: PC-ABS |
| Cor | Caixa: RAL 7016 |
| Escopo de fornecimento | Inclui parafusos de fixação |
| Potência nominal | 13 W |
| Opções de conexão | Alimentação de 3 polos Cabo de passagem de 3 polos |

Recursos

| | |
|---|--|
| Motion detector | sim |
| Overvoltage category | II |
| Grau de proteção | II (isolamento) |
| Tipo de montagem de luminárias | Parafusado Fixação por cliques |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth | 2500 V AC |
| Tensão nominal de isolamento | 300 V AC |
| Instalações possíveis | Diretamente no perfil do armário em intervalos de 25 mm |
| Corrente de iluminação | 1.200 lm |
| Cor da luz | 4000 K (branco neutro) |
| Nota | Fazer o pedido dos acessórios para conexão separadamente |
| Dimensões | Largura: 437 mm Altura: 85 mm Profundidade: 44 mm |
| Faixa de temperatura de serviço | -20 °C...55 °C |
| Tomadas | CH (tipo J, SEV 1011) |
| Tensão nominal de serviço | 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Modelo de tomada | CH (tipo J, SEV 1011) |
| Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529 | IP 20 |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 0,68 kg |
| Peso bruto | 0,7 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 94054990 |
| ETIM 9 | EC000321 |
| ETIM 8 | EC000321 |
| ECLASS 8.0 | 27189241 |

Recursos

| | |
|----------------------|--|
| Descrição do produto | SZ LED system light, 1200 lumens, L: 437 mm, 100-230 V, with motion detector |
|----------------------|--|

Aprovações

| | |
|------------|------|
| Aprovações | ENEC |
|------------|------|

| | |
|-------------|---|
| Explicações | Declaration of conformity Declaración de conformidad UK PCF-declaration |
|-------------|---|