

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2567.200**

**Placa flangeada modular em plástico**

Estado: 8/07/2026 (Fonte: [rittal.com/br-pt](http://rittal.com/br-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2567.200 - Placa flangeada modular em plástico com perfurações métricas pré-estampadas, para AX

Simplemente retirar o plástico das perfurações pré-estampadas para prensa-cabos. Recortes retangulares adicionais e quadro de reforço possibilitam a montagem direta da passagem modular de cabos.



## Recursos

|   |  |
|---|--|
| Cód. Ref.                                 | SZ 2567.200  |
| Descrição do produto                      | Simplemente retirar o plástico das perfurações pré-estampadas para prensa-cabos. Recortes retangulares adicionais e quadro de reforço possibilitam a montagem direta da passagem modular de cabos. |
| Material                                  | Plástico segundo a norma UL 94-V0  |
| Cor                                       | RAL 7035   |
| Number of rectangular cutouts information | 1 recorte retangular acondiciona 10 vedações pequenas  |
| Number of rectangular cutouts             | 6  |
| Nota                                      | O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa   |

# Recursos

|   |   |
|---|---|
| Quantidade de perfurações métricas pré-estampadas | 4 x M12<br>5 x M16<br>5 x M20<br>4 x M25<br>3 x M32<br>1 x M40<br>1 x M50   |
| Dimensões   | Largura: 436 mm<br>Profundidade: 221 mm   |
| Adequado para                                     | Tipo de caixa: AX   |
| Placa flangeada                                   | Tamanho: 7  |
| Faixa de temperatura de serviço                   | -40 °C...80 °C  |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529     | IP 66 no caso de montagem adequada  |
| Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E | Tipo 1<br>Tipo 12   |
| Emb.  | 1 unid.   |
| Peso líquido                                      | 0,58 kg   |
| Peso bruto  | 0,601 kg  |
| Número da tarifa alfandegária                     | 39269097  |
| ETIM 9  | EC000211  |
| ETIM 8  | EC000211  |
| ECLASS 8.0  | 27142421  |
| Descrição do produto                              | SZ Placas flangeadas em poliéster, para AX, para roteamento modular de cabos, com perfurações pré-estampadas, LP: 436x221 mm, para placas flangeadas, tamanho 7 |

# Aprovações

|            |                  |
|------------|------------------|
| Aprovações | UL + C-UL - FTTA |
|------------|------------------|