

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.736 Terminais

Estado: 6/04/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.736 - Terminais A granel

Com luva de plástico.

## Recursos

|                                                 |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. Ref.                                       | AS 4050.736                                                                                                                                                                                        |
| Descrição do produto                            | Com luva de plástico.                                                                                                                                                                              |
| Dados técnicos                                  | Resistente a temperaturas de até 105 °C                                                                                                                                                            |
| Material                                        | E-Cu galvanizado estanhado<br>Luva de plástico: polipropileno                                                                                                                                      |
| Cor                                             | Amarelo                                                                                                                                                                                            |
| Comprimento                                     | 12 mm                                                                                                                                                                                              |
| AWG                                             | 10                                                                                                                                                                                                 |
| Diâmetro interno                                | 6,3 mm                                                                                                                                                                                             |
| Para diâmetro                                   | 6 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                  |
| Código de cores da norma DIN                    | sim                                                                                                                                                                                                |
| Nota                                            | Certificação segundo o padrão UL em combinação com os respectivos equipamentos como, por exemplo, máquinas de crimpagem.<br>Para uma assessoria personalizada, fale com um especialista da Rittal. |
| Normas                                          | AEH DIN 46228                                                                                                                                                                                      |
| Adequado para o item com o código de referência | 4051.210                                                                                                                                                                                           |
| Forma fornecida                                 | A granel                                                                                                                                                                                           |
| Emb.                                            | 100 unid.                                                                                                                                                                                          |
| Peso líquido                                    | 0,1 kg                                                                                                                                                                                             |
| Peso bruto                                      | 0,1 kg                                                                                                                                                                                             |
| Número da tarifa alfandegária                   | 85369010                                                                                                                                                                                           |

## Recursos

---

|        |          |
|--------|----------|
| ETIM 9 | EC000005 |
|--------|----------|

---

|        |          |
|--------|----------|
| ETIM 8 | EC000005 |
|--------|----------|

---

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 36659290 |
|------------|----------|

---

|                      |                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição do produto | Terminais para a produção de cabos, 6 mm <sup>2</sup> , amarelo, a granel, 12mm |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

## Aprovações

---

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Aprovações | UL + C-UL (listed)<br>UR |
|------------|--------------------------|