

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4139.180 Luminária Comfort

Estado: 16/04/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4139.180 - Luminária Comfort

Tensão de alimentação: 100 - 240 V AC 50/60 Hz

Recursos

| | |
|--|--|
| Cód. Ref. | SZ 4139.180 |
| Modelo | Sem chave de posicionamento da porta |
| Escopo de fornecimento | Luminária Comfort Lâmpada Cobertura da lâmpada Inclui material de fixação |
| Potência nominal | 18 W |
| Ballast | Reator eletrônico de longo alcance |
| Opções de conexão | Alimentação através de conector Chave de posicionamento da porta Cabo de passagem (estruturação de fileiras de luminárias) |
| Lâmpada | Lâmpada fluorescente, soquete G13 |
| Grau de proteção | I (condutor de proteção) |
| Interruptor (tipo) | Integrado, liga/desliga/chave de posicionamento da porta |
| Light cover | sim |
| Tipo de montagem de luminárias | Parafusado |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth | 1000 V AC |
| Resistência à tensão de surto nominal: fase com fase | 500 V AC |
| Tensão nominal de isolamento | 500 V DC/1s |

Recursos

| | |
|-------------------------------------|---|
| Instalações possíveis | Perfil horizontal TS do quadro do teto: direto Perfil vertical TS, SE: com cantoneira adaptadora TS Perfis SE atrás e na frente do quadro de teto: com cantoneira adaptadora TS Perfis SE na lateral dos quadros do teto: direto AE, CM, TP: com ângulo universal AE: com trilho para montagem interna |
| Dimensões | Largura: 682 mm Altura: 117 mm Profundidade: 50 mm |
| Faixa de temperatura de serviço | -15 °C...45 °C |
| Tomadas | D, contato de segurança (tipo F, CEE 7/4) |
| Faixa de temperatura de armazenagem | -20 °C...70 °C |
| Tensão nominal de serviço | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Modelo de tomada | D, contato de segurança (tipo F, CEE 7/4) |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 1,55 kg |
| Peso bruto | 1,8 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 94054990 |
| ECLASS 8.0 | 27189241 |
| Descrição do produto | PS Luminária |

Aprovações

| | |
|-------------|--|
| Explicações | Declaration of conformity Declaración de conformidad UK |
|-------------|--|