

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4695.000

Trilho de montagem

Estado: 21/01/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4695.000 - Trilho de montagem para VX, TS, VX SE, TP, AX

Para fixar facilmente as canaletas de cabos, suportes de conduíte, coberturas de proteção contra contatos acidentais, elementos montados na porta, fixação e retenção de cabos.



Recursos

Cód. Ref.	TS 4695.000
Descrição do produto	Para fixar facilmente as canaletas de cabos, suportes de conduíte, coberturas de proteção contra contatos acidentais, elementos montados na porta, fixação e retenção de cabos.
Dados técnicos	Orifícios com Ø 4,5 mm em intervalos de 25 mm
Material	Chapa de aço
Superfície	Galvanizado
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Comprimento	440 mm
Opções de montagem do VX	In enclosure depth 500 mm
Opções de montagem do VX SE	In enclosure depth 500 mm, on the outer mounting level
Opções de montagem da AX	In door width 500 mm, with cam lock Em portas com 500 mm de largura com sistema de fecho de 3 pontos, na porta de encosto
Opções de montagem na AX em aço inoxidável	Em portas com 500 mm de largura, na porta de encosto, em combinação com a régua perfurada
Opções de montagem do TS	In enclosure width/depth 500 mm, on the outer mounting level

Recursos

Opções de montagem da AE	In enclosure width/height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AE
Opções de montagem do TP	In TP pedestal and one-piece console pedestal, in enclosure depth 500 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
Adequado para	Tipo de caixa: VX TS VX SE TP AX AE Largura/profundidade: 500 mm
Emb.	20 unid.
Peso líquido	4.4
Peso bruto	4.603
PCF/emb (cadle to gate)	17,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	73269098
EAN	4028177108134
E-Number Sweden	E3465251
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261