Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





VX_IT 5302.168 Travessa

Estado: 17/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



VX_IT 5302.168 - Travessa para trilhos perfilados de 19" VX IT

Para a fixação variável na profundidade e na largura dos trilhos perfilados Dynamic em polegadas, embaixo em racks para redes/servidores VX IT com 800 mm de largura.

Recursos

Cód. Ref.	VX IT 5302.168
Modelo	para trilho perfilado VX IT Dynamic de 19"
Descrição do produto	Para a fixação variável na largura do trilho perfilado Standard em polegadas em racks para redes/servidores VX IT com 800 mm de largura.
Vantagens	Opção de instalação simétrica ou assimétrica Mais espaço para o roteamento de cabos ou integração de uma Liquid Cooling Unit (LCU) no caso de instalação assimétrica de um lado (deslocada)
	Ideal para integração de trilhos perfilados em polegadas para a instalação alternativa com componentes de 21", 23" ou 24" Para aumentar a eficiência energética de um sistema integrado de climatização, o espaço ao redor do nível de montagem em polegadas pode ser fechado com chapas condutoras de ar para
 Material	direcionar o fluxo de ar refrigerado e reduzir a dissipação do ar Chapa de aço
Superfície	Com pintura
Cor	RAL 9005
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Capacidade de carga	A capacidade máxima de carga de um nível de montagem desta travessa é de 7.500 N por nível ou 15.000 N por armário.

© Rittal 2025

Recursos

Indicação de montagem	A fixação é feita diretamente na estrutura do quadro. A aplicação somente é feita no lado de baixo dos trilhos perfilados. No lado de cima, complementação com as travessas para o trilho perfilado VX IT Standard 5302.167. Para parafusar os trilhos perfilados nas travessas, são necessárias cantoneiras de montagem para os trilhos perfilados VX IT de 19" 5302.169.
Adequado para	Tipo de caixa: VX IT Largura: = 800 mm
Emb.	2 unid.
Peso líquido	6.1
Peso bruto	6.3
PCF/emb (cadle to gate)	13,3 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	73269098
EAN	4028177970847
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3