
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





Estado: 18/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION > CLIMATE CONTROL

MANAGO

BANANA

MANAAN!

CAMAMA

CARARA

AND W

money

CANADA

(MV AVV)

VVVVV

VAV VAN

IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

DK 5502.100 - Canaleta de cabos para TS IT

Canaleta de cabos com cobertura do cabo com dobradiça e removível.



Recursos

Cód. Ref.	DK 5502.100
Descrição do produto	Canaleta para o roteamento coberto de cabos. A qualquer momento, acesso facilitado aos cabos por meio da tampa da canaleta montada com dobradiça e opcionalmente removível. A canaleta oferece opções para a passagem dos cabos para o interio do armário e pelo lado de trás da canaleta. Os suportes de cabos inclusos na canaleta podem ser encaixados nos fingers em qualquer posição na profundidade, auxiliando o roteamento dos cabos. A canaleta de cabos pode ser opcionalmente parafusada. Para a circulação otimizada do ar, em combinação com o kit de escova para TS IT.
Vantagens	Montagem simples pela fixação rápida sem o uso de qualquer ferramenta Elevado volume de acondicionamento graças ao gerenciamento de cabos adequado à UA Possibilidade de montagem modular lado traseiro/lado traseiro A canaleta de cabos pode ser utilizada como elemento de proteção contra colisões de correntes de ar em um encapsulamento do corredor frio As passagens de cabos podem ser fechadas e montadas com componentes no padrão de 1 UA
Material	Chapa de aço Plástico segundo a norma UL 94-HB
Cor	RAL 9005

© Rittal 2025

Recursos

Escopo de fornecimento	Inclui cobertura e material de fixação Inclui 4 suportes para cabos excedentes
Instalações possíveis	No TS IT com trilhos perfilados de 482,6 mm (19") e altura de 2000 mm
	No TS IT com quadro de montagem de 482,6 mm (19") e altura de 1800 mm
	No TE 8000 com quadro de montagem de 482,6 mm (19") e altura de 2000 mm
	No Data Rack com 40 UA
Unidades de altura	38 UA
Dimensões	Largura: 95 mm Altura: 1.689 mm Profundidade: 150 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	7.8
Peso bruto	8.16
Número da tarifa alfandegária	73269098
EAN	4028177811874
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703

© Rittal 2025 3