Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SE 5846.500 Sistema de armário individual SE 8

Estado: 5/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



SE 5846.500 - Sistema de armário individual SE 8

Armário individual em chapa de aço com estrutura estável, dois níveis de montagem integrados, painel traseiro parafusado e porta. O teto e as laterais são feitos de uma única peça com quadro perfilado. Instalação interna totalmente compatível com TS 8, favorecendo a integração total na família de produtos TS 8. Armários com largura entre 600 e 1800 mm. Montagem rápida com laterais perfiladas.



Recursos

Cód. Ref.	SE 5846.500	
Material	Armário: chapa de aço de 1,5 mm	
	Porta: chapa de aço de 2,0 mm	
	Painel traseiro: chapa de aço de 1,5 mm	
	Chapas de base: chapa de aço de 1,5 mm	
	Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm	
Superfície	Armário, porta e painel traseiro: pintura eletroforética por imersão,	
	acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura	
	texturizada	
	Placa de montagem e chapas de base: galvanizadas	
Cor	RAL 7035	

© Rittal 2025 2

Recursos

Escopo de fornecimento	Armário fechado nas laterais e em cima		
	Porta(s)		
	Armários com porta única: porta instalada à direita podendo ser		
	instalada à esquerda		
	Placa de montagem		
	Chapas de base		
	Painel traseiro removível		
	Fecho: palheta dupla de 3 mm		
	2 trilhos de montagem TS 18 x 38 mm		
	Painel traseiro bipartido		
Dimensões	Largura: 1.800 mm		
	Altura: 2.000 mm		
	Profundidade: 500 mm		
Dimensões da placa de montagem	1.699 mm x 1.896 mm		
(L x A)	1.099 111111 X 1.090 111111		
Grau de proteção IP segundo a	IP 55		
norma EN 60 529			
Grau de proteção NEMA	NEMA 12		
orda do protogao rezimit	NEMA 3R		
0.411			
Código IK	IK10		
Quantidade de portas	2		
Material básico	Chapa de aço		
Emb.	1 unid.		
Peso líquido	273		
Peso bruto	282		
EAN	4028177666641		
ECLASS 8.0	27180101		

Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)	
------------	--------------------	--

© Rittal 2025 3

Aprovações

Explicações

Declaration of conformity

Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025