

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.243

Lateral subdividida na vertical

Estado: 10/06/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.243 - Lateral subdividida na vertical para VX IT

Laterais subdivididas na vertical para VX IT



Recursos

| | |
|------------------------|--|
| Cód. Ref. | VX 5301.243 |
| Vantagens | <p>Manuseio simples e fácil</p> <p>Facilidade no fechamento por meio de fechos de encaixe</p> <p>Acesso perfeito a todos os componentes</p> <p>A abertura só é possível por meio dos elementos de trava internos, pressupondo o livre acesso pelas portas, o que aumenta expressivamente a segurança</p> <p>As laterais podem ser removidas individualmente a qualquer momento, sem necessidade de usar ferramenta</p> |
| Material | Chapa de aço |
| Superfície | Pintura eletrostática a pó |
| Cor | RAL 7035 |
| Escopo de fornecimento | <p>2 laterais</p> <p>Trilho de montagem</p> <p>6 dobradiças</p> <p>4 fechos rápidos</p> <p>Inclui material de fixação</p> |
| Indicação de montagem | O acesso pelas portas dianteiras e traseiras tem que ser assegurado |
| Adequado para | <p>Tipo de caixa: VX IT</p> <p>Altura: = 2.200 mm</p> <p>Profundidade: = 800 mm</p> |

Recursos

| | |
|---|--|
| Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529 | IP 20 |
| Material básico | Chapa de aço |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso bruto | 25,6 kg |
| PCF/emb (cadle to gate) | 97,5 kg CO2 eq (Cat B) |
| Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF) | Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente |
| Número da tarifa alfandegária | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002524 |
| ECLASS 8.0 | 27182101 |
| Descrição do produto | Side panel, divided vertically for VX IT, for enclosure height 2,200 mm, for enclosure depth 800 mm, sheet steel, powder coated, RAL 7035, IP degree of protection in accordance with IEC 60529: IP 20 |