

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5853.500

Sistema de armário individual SE 8

Estado: 9/05/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5853.500 - Sistema de armário individual SE 8 Aço inoxidável

Armários com largura entre 600 e 1200 mm. Montagem rápida com laterais perfiladas.



Recursos

| | |
|----------------------|--|
| Cód. Ref. | SE 5853.500 |
| Descrição do produto | O sistema de armário individual baseia-se na plataforma TS 8. A linha de acessórios para configuração interna do TS 8 pode ser utilizada sem quaisquer restrições. |
| Material | Armário: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm com acabamento externo polido Porta: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 2,0 mm com acabamento externo polido Painel traseiro: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm com acabamento externo polido Chapas de base: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm |
| Superfície | Armário, porta e painel traseiro: acabamento polido (grão 400) Chapas de base: superfície sem acabamento Placa de montagem: galvanizada |

Recursos

| | |
|---|---|
| Escopo de fornecimento | Armário fechado nas laterais e em cima Porta(s) Armários com porta única: porta instalada à direita podendo ser instalada à esquerda Painel traseiro removível Placa de montagem Chapas de base Fecho: palheta dupla de 3 mm 2 trilhos de montagem TS 18 x 38 mm |
| Dimensões | Largura: 800 mm Altura: 2.000 mm Profundidade: 600 mm |
| Dimensões da placa de montagem (L x A) | 699 mm x 1.896 mm |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 | IP 55 |
| Grau de proteção NEMA | NEMA 12 NEMA 3R |
| Código IK | IK10 |
| Quantidade de portas | 1 |
| Nota | Devido à dureza do material, recomendamos fazer a montagem interna com parafusos de aço torx. |
| Material básico | Aço inoxidável |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 138,5 kg |
| Peso bruto | 145,8 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Descrição do produto | SE ARMARIO INDIVIDUAL INOX 800X2000X600 |

Aprovações

Aprovações

UL + C-UL (listed)

Explicações

Declaration of conformity

Declaración de conformidad UK