


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 5301.423**

**Porta transparente com moldura em  
alumínio, inteiriça**

Estado: 13/05/2026 (Fonte: [rittal.com/br-pt](http://rittal.com/br-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.423 - Porta transparente com moldura em alumínio, inteiriça para VX IT

Para substituir portas já instaladas.



## Recursos

|                        |   |
|------------------------|---|
| Cód. Ref.              | VX 5301.423   |
| Descrição do produto   | Para substituir portas já instaladas.   |
| Material               | Quadro: perfil em alumínio extrudado<br>Perfil vertical: alumínio anodizado<br>Perfil horizontal: alumínio pintado<br>Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm |
| Cor                    | Fecho Comfort VX, dobradiças, perfil horizontal: RAL 9005<br>Perfil vertical: prata   |
| Escopo de fornecimento | Porta com fecho Comfort VX para tambor semicilíndrico com fecho de segurança 3524 E<br>3 dobradiças de 180° montadas<br>Inclui material de fixação                    |
| Indicação de montagem  | Para que o ângulo de abertura das portas de módulos seja de 180°, são necessárias dobradiças de 180°  |

# Recursos

|   |   |
|---|---|
| Nota  | Ângulo de abertura das portas de armários montados individualmente: máx. 240°<br>Ângulo de abertura das portas de armários montados em módulo: máx. 105°            |
| Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529            | IP 55   |
| Adequado para   | Tipo de caixa: VX IT<br>Largura: = 800 mm<br>Altura: = 2.000 mm   |
| Emb.  | 1 unid.   |
| Peso líquido  | 16,142 kg   |
| Peso bruto  | 17,2 kg   |
| PCF/emb (cadle to gate)                                   | 65,5 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF) | Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente   |
| Número da tarifa alfandegária                             | 94039910  |
| ETIM 9  | EC000747  |
| ECLASS 8.0  | 27182204  |
| Descrição do produto                                      | Aluminium glazed door, one-piece for VX IT, to replace existing doors. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,000 mm, frame: extruded aluminium section |