

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## IT 5302.042

# Ponte para cabos de 19", profundidade variável

Estado: 25/06/2026 (Fonte: [rittal.com/br-pt](http://rittal.com/br-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# IT 5302.042 - Ponte para cabos de 19", profundidade variável

Em um nível de montagem de 19", a ponte para cabos oferece uma opção integrada para o roteamento dos cabos entre o nível de montagem dianteiro e traseiro de um armário.

## Recursos

Cód. Ref.	IT 5302.042
Descrição do produto	Opção que oferece grande facilidade na hora de fazer o roteamento integrado de cabos entre o nível de montagem dianteiro e traseiro de 19" nos níveis de montagem de um armário.
Vantagens	<p>Introdução dos cabos pela frente por meio de régua de escova para isolamento térmico da área de entrada de cabos</p> <p>Roteamento direto dos cabos entre o nível de distribuição e os componentes no caso de instalação atrás, roteamento perfeito dos cabos com montagem de switch no lado de trás</p> <p>Profundidade totalmente variável pela ponte para cabos retrátil, com retirada variável e gradativa</p> <p>Evita fluxos de ar incorretos pelo isolamento do espaço de passagem</p> <p>Abertura em cima para facilitar o retrofit, mesmo com os cabos já instalados</p> <p>A ponte para cabos pode ser ampliada 1 UA para cima pela utilização de um painel para introdução de cabos com régua de escova</p>
Material	Chapa de aço Régua de escova: plástico, UL 94-V0
Superfície	Com pintura
Cor	RAL 9005
Escopo de fornecimento	Ponte para cabos Régua de escova
Instalações possíveis	Para fixação entre o nível de montagem de 19" dianteiro e traseiro
Distância entre os níveis	500 - 750 mm

# Recursos

Unidades de altura	1 UA
Capacidade de carga (estática)	150 N
Adequado para	Para montagem independente do armário
Nota	Fazer o pedido do material de fixação separadamente
Emb.	1 unid.
Peso líquido	6,8 kg
Peso bruto	7,239 kg
PCF/emb (cadle to gate)	PCF-Wert 18,78 kg Co <sup>2</sup> e
Número da tarifa alfandegária	73269098
Descrição do produto	Ponte para cabos de 19", profundidade variável, 500 - 750 mm, RAL 9005