

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CP 6218.210**

**Perfil de sustentação CP 180**

Estado: 28/06/2026 (Fonte: [rittal.com/br-pt](http://rittal.com/br-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6218.210 - Perfil de sustentação CP 180 aberto

Fixação nos elementos de união utilizando 4 parafusos autoatarraxantes na ranhura. Comprimento variável, sem necessidade de fazer rosca. Canaleta de cabos aberta para facilitar o acesso em caso de manutenção e a instalação de cabos pré-confeccionados com conectores, podendo ser fechada com perfil de cobertura. Perfil em forma de X para maior capacidade de carga, amplas canaletas para roteamento de cabos. A canaleta superior é suficiente para cabos com conectores grandes (por exemplo: DVI ou VGA), aplicada no sistema completo, permitindo uso irrestrito.

## Recursos

|                        |  |
|------------------------|--|
| Cód. Ref.              | CP 6218.210  |
| Descrição do produto   | Fixação nos elementos de união utilizando 4 parafusos autoatarraxantes na ranhura. Comprimento variável, sem necessidade de fazer rosca. Canaleta de cabos aberta para facilitar o acesso em caso de manutenção e a instalação de cabos pré-confeccionados com conectores, podendo ser fechada com perfil de cobertura. Perfil em forma de X para maior capacidade de carga, amplas canaletas para roteamento de cabos. A canaleta superior é suficiente para cabos com conectores grandes (por exemplo: DVI ou VGA), aplicada no sistema completo, permitindo uso irrestrito. |
| Material               | Perfil de sustentação: perfil em alumínio extrudado<br>Cobertura: plástico   |
| Cor                    | Perfil de sustentação: RAL 7035<br>Cobertura: RAL 7024   |
| Escopo de fornecimento | Perfil de sustentação<br>Tampa de encaixe  |
| Comprimento            | 2.000 mm   |
| Dimensões              | Largura: 90 mm<br>Altura: 160 mm<br>Comprimento: 2.000 mm  |
| Emb.                   | 1 unid.  |
| Peso líquido           | 21,442 kg  |
| Peso bruto             | 22,571 kg  |

## Recursos

---

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Número da tarifa alfandegária | 76042100 |
|-------------------------------|----------|

---

|        |          |
|--------|----------|
| ETIM 9 | EC000882 |
|--------|----------|

---

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27400556 |
|------------|----------|

---

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Descrição do produto | #NV |
|----------------------|-----|

## Aprovações

---

|             |
|-------------|
| Explicações |
|-------------|

|                            |
|----------------------------|
| Manufacturer's declaration |
|----------------------------|