

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6315.400

Painéis de comando com puxadores laterais

Estado: 12/05/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6315.400 - Painéis de comando com puxadores laterais

Painéis de comando com puxadores laterais e design moderno em chapa de aço, com recorte para braços articulados com Ø 130 mm dos sistemas CP 60 / 120 / 180, acesso para serviço opcionalmente pela frente ou por trás, placa frontal de alumínio facilmente removível para processamento, grau de proteção IP 55



Recursos

Cód. Ref.	CP 6315.400
Material	Painel e porta: chapa de aço Puxadores: alumínio Placa frontal: alumínio Acabamentos: plástico
Superfície	Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada Puxador: anodizado natural Placa frontal: anodizada natural
Cor	Painel e porta: RAL 7035 Puxador: anodizado natural Placa frontal: anodizada natural Acabamentos: semelhante a RAL 7024

Recursos

Escopo de fornecimento	Painel com recorte e reforço para conexão de braço articulado com Ø de 130 mm Na frente com recorte máximo coberto por placa frontal em alumínio com espessura de 3 mm de fácil manuseio Puxadores laterais e acabamentos Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm Cantoneira moldada para montagem interna com esquema de perfurações TS
Dimensões	Largura: 500 mm Altura: 500 mm Profundidade: 210 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 55
Modelo	Acesso para serviço pela frente
Nota	O lado da conexão para braço articulado e da fixação da porta pode ser alterado simplesmente virando o painel. Opcional: conexão de braços articulados com Ø 130 mm, preparada fora do centro da placa de reforço, podendo ser simplesmente perfurada Sistema de fecho para acesso para realização de serviço pelo lado da frente: Fechos de 41 mm do modelo C, tambores de segurança, puxadores em plástico e puxadores do modelo C
Material básico	Alumínio
Nota sobre o código de referência	Placa de montagem 5050.438 adequada com pacote 5050.507
Fecho	Modelo do fecho: Came em forma de crescente Quantidade de fechos: 2 Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	13,374 kg
Peso bruto	14,078 kg
Número da tarifa alfandegária	94032080
ECLASS 8.0	27180505
Descrição do produto	CP PAINEL COMANDO C/PUX.LAT.500X500X210

Aprovações

Explicações

Declaration of conformity

Declaración de conformidad UK