## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





CP 6315.400

## Painéis de comando com puxadores laterais

Estado: 19/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



# CP 6315.400 - Painéis de comando com puxadores laterais

Painéis de comando com puxadores laterais e design moderno em chapa de aço, com recorte para braços articulados com Ø 130 mm dos sistemas CP 60 / 120 / 180, acesso para serviço opcionalmente pela frente ou por trás, placa frontal de alumínio facilmente removível para processamento, grau de proteção IP 55



#### Recursos

Cód. Ref.	CP 6315.400
Material	Painel e porta: chapa de aço
	Puxadores: alumínio
	Placa frontal: alumínio
	Acabamentos: plástico
Superfície	Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento
	externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
	Puxador: anodizado natural
	Placa frontal: anodizada natural
Cor	Painel e porta: RAL 7035
	Puxador: anodizado natural
	Placa frontal: anodizada natural
	Acabamentos: semelhante a RAL 7024

© Rittal 2025 2

### Recursos

Escopo de fornecimento	Painel com recorte e reforço para conexão de braço articulado com Ø de 130 mm
	Na frente com recorte máximo coberto por placa frontal em
	alumínio com espessura de 3 mm de fácil manuseio
	Puxadores laterais e acabamentos
	Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm
	Cantoneira moldada para montagem interna com esquema de perfurações TS
Dimensões	Largura: 500 mm
	Altura: 500 mm
	Profundidade: 210 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 55
Modelo	Acesso para serviço pela frente
Nota	O lado da conexão para braço articulado e da fixação da porta pode ser alterado simplesmente virando o painel.
	Opcional: conexão de braços articulados com Ø 130 mm, preparada fora do centro da placa de reforço, podendo ser simplesmente perfurada
	Sistema de fecho para acesso para realização de serviço pelo lado
	da frente: Fechos de 41 mm do modelo C, tambores de segurança,
	puxadores em plástico e puxadores do modelo C
Material básico	Alumínio
Nota sobre o código de referência	Placa de montagem 5050.438 adequada com pacote 5050.507
Fecho	Modelo do fecho: Came em forma de crescente
	Quantidade de fechos: 2
	Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	13.374
Peso bruto	14.078
Número da tarifa alfandegária	94032080
EAN	4028177693968
ECLASS 8.0	27180505

© Rittal 2025 3

## Aprovações

Explicações

Declaration of conformity

Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025